

THM MMP CASE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

Informations générales de commande

Version	Boîte vide / valise
Référence	2457760000
Type	THM MMP CASE
GTIN (EAN)	4050118473131
Qté.	1 pièce(s)

THM MMP CASE**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	455 mm	Profondeur (pouces)	17,913 inch
Hauteur	380 mm	Hauteur (pouces)	14,961 inch
Largeur	570 mm	Largeur (pouces)	22,441 inch
Poids net	7 500 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001675	ETIM 7.0	EC001675
ETIM 8.0	EC001675	ETIM 9.0	EC001675
ECLASS 9.0	19-14-92-90	ECLASS 11.0	19-14-90-90
ECLASS 12.0	19-14-90-90	ECLASS 13.0	19-14-90-90

Systèmes de marquage

Fonctionnement batterie	Non	Inclus dans la livraison	Chariot
Type	Chariot	Version	Coffret aluminium

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--