

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

**Informations générales de commande**

|                      |  |
|----------------------|--|
| Version              | FrontCom, Set  |
| Référence            | <a href="#">2460640000</a>   |
| Type                 | IE-FC-SET-IPDED003-KY-M  |
| GTIN (EAN)           | 4050118478150  |
| Qté.                 | 1 pièce(s)   |
| Produit de référence | <a href="#">1450520000</a> <a href="#">1450630000</a> <a href="#">1450730000</a><br><a href="#">1019570000</a> |

**IE-FC-SET-IPDED003-KY-M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |        |                     |            |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 134 mm | Profondeur (pouces) | 5,276 inch |
| Hauteur    | 40 mm  | Hauteur (pouces)    | 1,575 inch |
| Largeur    | 67 mm  | Largeur (pouces)    | 2,638 inch |
| Poids net  | 640 g  |                     |            |

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001031    | ETIM 7.0    | EC001031    |
| ETIM 8.0    | EC001031    | ETIM 9.0    | EC001031    |
| ECLASS 9.0  | 27-18-27-02 | ECLASS 9.1  | 27-18-27-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-18-27-02 | ECLASS 11.0 | 27-18-27-02 |
| ECLASS 12.0 | 27-18-28-92 | ECLASS 13.0 | 27-18-28-92 |

**Caractéristiques générales**

|                       |   |                     |             |
|-----------------------|---|---------------------|-------------|
| Couvercle du matériau | Zinc injecté sous pression, électrolaquée | Degré de protection | IP65, fermé |
| Structure du matériau | Zinc injecté sous pression                | Type de produit     | Set         |

**Données techniques**

|                      |  |  |            |
|----------------------|--|--|------------|
| Cadre                | Couvercle métallique, Verrouillable avec une clé | Courant nominal pour connecteur femelle  | 16 A       |
| Inserts pour données | USB 2.0 A/A                                      | Inserts pour puissance                   | Femelle DE |
| Plaque d'insert      | 1x Données, 1x Puissance, Non blindé             | Tension nominale pour connecteur femelle | 250 V      |

**Conformité environnementale du produit**

|            |  |
|------------|--|
| REACH SVHC | Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
| SCIP       | 8a473a8a-33d4-4318-8088-c28f019e7f77           |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Données techniques        | <a href="#">CAD data – STEP</a>                                    |
| Documentation utilisateur | <a href="#">MAN IE GUIDE DE</a><br><a href="#">MAN IE GUIDE EN</a> |
| Catalogue                 | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a>                           |

### IE-FC-SET-IPDED003-KY-M

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

