

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	Insert outil à sertir, Sertissage WM
Référence	2469380000
Type	ES EPG/HPG 60 WM 6
GTIN (EAN)	4050118532937
Qté.	1 pièce(s)

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0,866 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1,654 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Poids net	150 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	10	Type de contact	Cosse de série européenne
--------------------------------	----	-----------------	---------------------------

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	6 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage WM	

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	7 mm	Largeur de sertissage en mm	7
Section sertissage cuivre	6		

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--


ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

6 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M6/-6	Version
Référence	1497180000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306729	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M4/-6	Version
Référence	1497150000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306767	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M5/-6	Version
Référence	1497170000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306590	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-6	Version
Référence	1497210000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306347	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-6	Version
Référence	1497200000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306385	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-6	Version
Référence	1497190000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306613	
Qté.	100 pièce(s)	


ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

6 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-6	Version
Référence	1494720000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304190	
Qté.	100 pièce(s)	

6 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M8/-6 90	Version
Référence	1496140000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306248	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-6 90	Version
Référence	1496130000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305982	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M4/-6 90	Version
Référence	1497220000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306477	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-6 90	Version
Référence	1496170000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305869	
Qté.	100 pièce(s)	

Fiche de données

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M10/-6 90	Version
Référence	1496150000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305579	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M5/-6 90	Version
Référence	1496120000	Cosses,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305753	
Qté.	100 pièce(s)	

Outils



Pinces à sertir avec inserts interchangeable pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- Fonctions additionnelles pour la série APG :
 - système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
 - Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
 - Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	HPG 60	Version
Référence	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qté.	1 pièce(s)	

ES EPG/HPG 60 WM 6

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	EPG 60	Version
Référence	2453810000	Presses, Outils, Presse, 6mm ² , 300mm ² , Sertissage hexagonal,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal,
Qté.	1 pièce(s)	Sertissage ovale

6 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231


Informations générales de commande

Type	KP-M6/-6	Version
Référence	1497850000	Cosses, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307245	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M8/-6	Version
Référence	1497860000	Cosses, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307238	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M5/-6	Version
Référence	1497840000	Cosses, 6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307405	
Qté.	100 pièce(s)	

Fiche de données**ES EPG/HPG 60 WM 6**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**6 mm²****L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-6	Version
Référence	1498610000	Cosses,6 mm ² ,6 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307931	
Qté.	100 pièce(s)	