

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Version | Insert outil à sertir, Sertissage WM |
| Référence | 2469540000 |
| Type | ES EPG/HPG 60 WM 10 |
| GTIN (EAN) | 4050118483819 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 22 mm | Profondeur (pouces) | 0,866 inch |
| Hauteur | 42 mm | Hauteur (pouces) | 1,654 inch |
| Largeur | 42 mm | Largeur (pouces) | 1,654 inch |
| Poids net | 149 g | | |

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001282 | ETIM 7.0 | EC001282 |
| ETIM 8.0 | EC001282 | ETIM 9.0 | EC001282 |
| ECLASS 9.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 9.1 | 21-01-90-90 |
| ECLASS 10.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 11.0 | 21-04-90-90 |
| ECLASS 12.0 | 21-04-90-90 | ECLASS 13.0 | 21-04-90-90 |

Description du contact

| | | | |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------------------|
| Section du conducteur max. AWG | 8 | Type de contact | Cosse de série européenne |
|--------------------------------|---|-----------------|---------------------------|

Données de l'outil - sertissage

| | | |
|----------------------------|---------------|--------------------|
| Section de cosse | nominal | 10 mm ² |
| Type de sertissage/-profil | Sertissage WM | |

Inserts de sertissage

| | | | |
|---------------------------|------|-----------------------------|---|
| Largeur de sertissage | 7 mm | Largeur de sertissage en mm | 7 |
| Section sertissage cuivre | 10 | | |

Conformité environnementale du produit

| | |
|------------|---|
| REACH SVHC | / |
|------------|---|

Téléchargements


| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande


| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KWN-M8/-10 90 | Version |
| Référence | 1497040000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306576 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KWN-M6/-10 90 | Version |
| Référence | 1497030000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306484 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KWN-M5/-10 90 | Version |
| Référence | 1497020000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306712 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KWN-M10/-10 90 | Version |
| Référence | 1497050000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306750 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KWN-M12/-10 90 | Version |
| Référence | 1497070000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306606 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires


10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KWPN-M6/-10 90 | Version |
| Référence | 1497420000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307023 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KWPN-M8/-10 90 | Version |
| Référence | 1497430000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306927 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KP-M5/-10 | Version |
| Référence | 1497870000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307252 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KP-M6/-10 | Version |
| Référence | 1497880000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307283 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KP-M10/-10 | Version |
| Référence | 1497910000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307276 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

Fiche de données

ES EPG/HPG 60 WM 10


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KP-M8/-10 | Version |
| Référence | 1497890000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118307573 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

10 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | VSTN/-10 | Version |
| Référence | 1497130000 | Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306491 | |
| Qté. | 50 pièce(s) | |

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | VSTN/10 | Version |
| Référence | 1493030000 | Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302776 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²
L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KQNG-M6/-10 | Version |
| Référence | 1492690000 | Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302394 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KQNG-M5/-10 | Version |
| Référence | 1492680000 | Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302479 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

Outils



Pincés à sertir avec inserts interchangeable pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnent extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- Fonctions additionnelles pour la série APG : système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | HPG 60 | Version |
| Référence | 2453820000 | 6mm ² , 300mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale |
| GTIN (EAN) | 4050118468427 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils




Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | EPG 60 | Version |
| Référence | 2453810000 | Presses, Outils, Presse, 6mm ² , 300mm ² , Sertissage hexagonal, |
| GTIN (EAN) | 4050118468434 | Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, |
| Qté. | 1 pièce(s) | Sertissage ovale |

10 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | KSN/-10 | Version |
| Référence | 1492780000 | Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302806 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |


ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KWN-M10/-10 45 | Version |
| Référence | 1496840000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306361 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KWN-M5/-10 45 | Version |
| Référence | 1496810000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306309 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KWN-M6/-10 45 | Version |
| Référence | 1496820000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306286 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KWN-M8/-10 45 | Version |
| Référence | 1496830000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306330 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KRN-M5/-10 | Version |
| Référence | 1496910000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306378 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KRN-M10/-10 | Version |
| Référence | 1496940000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306521 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KRN-M6/-10 | Version |
| Référence | 1496920000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306439 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KRN-M8/-10 | Version |
| Référence | 1496930000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306552 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KRN-M12/-10 | Version |
| Référence | 1496950000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306453 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KRN-M4/-10 | Version |
| Référence | 1496900000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118306293 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

10 mm²
L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | VPLN/-10 | Version |
| Référence | 1492890000 | Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118302561 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |


ES EPG/HPG 60 WM 10

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

10 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231


Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------|
| Type | KQN-M5/-10 | Version |
| Référence | 1494020000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303681 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KQN-M4/-10 | Version |
| Référence | 1494010000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303810 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KQN-M6/-10 | Version |
| Référence | 1494030000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303483 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KQN-M12/-10 | Version |
| Référence | 1494060000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118304008 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KQN-M8/-10 | Version |
| Référence | 1494040000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303803 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |
| Type | KQN-M10/-10 | Version |
| Référence | 1494050000 | Cosses, 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118303711 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

Fiche de données**ES EPG/HPG 60 WM 10**

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires**10 mm²****L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|---|
| Type | VPN/-10 | Version |
| Référence | 1498620000 | Cosses, 10 mm ² , 10 mm ² |
| GTIN (EAN) | 4050118308136 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |