

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Version	Insert outil à sertir, Sertissage WM
Référence	<a href="#">2469560000</a>
Type	ES EPG/HPG 60 WM 25
GTIN (EAN)	4050118483840
Qté.	1 pièce(s)

**ES EPG/HPG 60 WM 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0,866 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1,654 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Poids net	167 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Description du contact**

Section du conducteur max. AWG	4	Type de contact	Cosse de série européenne
--------------------------------	---	-----------------	---------------------------

**Données de l'outil - sertissage**

Section de cosse	nominal	25 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage WM	

**Inserts de sertissage**

Largeur de sertissage	12 mm	Largeur de sertissage en mm	12
Section sertissage cuivre	25		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Téléchargements**


Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

**ES EPG/HPG 60 WM 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****25 mm<sup>2</sup>**

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

Type	VPLN/-25	Version
Référence	<a href="#">1492910000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302646	
Qté.	100 pièce(s)	

**25 mm<sup>2</sup>**

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

**Informations générales de commande**

Type	VSTN/25	Version
Référence	<a href="#">1493050000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302783	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M5/-25	Version
Référence	<a href="#">1495830000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305562	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1496490000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305784	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-25	Version
Référence	<a href="#">1496530000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305883	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1496500000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305975	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1496510000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305814	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-25	Version
Référence	<a href="#">1496520000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306163	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M12/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497530000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307108	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497510000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306972	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497520000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306989	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWPN-M6/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1497490000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306668	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmuller.com

## Accessoires

## Outils



**Pinc**es à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- Fonctions additionnelles pour la série APG :
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

## Informations générales de commande

Type	HPG 60	Version
Référence	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qté.	1 pièce(s)	

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M16/-25	Version
Référence	<a href="#">1498010000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307443	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1497970000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307412	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1497980000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307528	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

Type	KP-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1497990000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307535	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KP-M12/-25	Version
Référence	<a href="#">1498000000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118307504	
Qté.	100 pièce(s)	

## 25 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-25	Version
Référence	<a href="#">1498640000</a>	Cosses, 25 mm², 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118308013	
Qté.	100 pièce(s)	

## 25 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495880000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305449	
Qté.	100 pièce(s)	

Type	KWN-M12/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495890000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305647	
Qté.	100 pièce(s)	

**ES EPG/HPG 60 WM 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	KWN-M8/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495870000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305470	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M14/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495900000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305517	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-25 90	Version
Référence	<a href="#">1495850000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118305456	
Qté.	100 pièce(s)	

**Outils****Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Type	EPG 60	Version
Référence	<a href="#">2453810000</a>	Presses, Outils, Presse, 6mm², 300mm², Sertissage hexagonal,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal,
Qté.	1 pièce(s)	Sertissage ovale



## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/-25	Version
Référence	<a href="#">1492800000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302592	
Qté.	50 pièce(s)	

240 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M10/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496200000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305593	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496210000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305715	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496180000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305876	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-25 45	Version
Référence	<a href="#">1496190000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306231	
Qté.	100 pièce(s)	

## ES EPG/HPG 60 WM 25

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-25	Version
Référence	<a href="#">1494730000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup> , 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304275	
Qté.	50 pièce(s)	

25 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M12/-25	Version
Référence	<a href="#">1494160000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303902	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-25	Version
Référence	<a href="#">1494130000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303858	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M5/-25	Version
Référence	<a href="#">1494120000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303827	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-25	Version
Référence	<a href="#">1494140000</a>	Cosses, 25 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303872	
Qté.	50 pièce(s)	

**ES EPG/HPG 60 WM 25****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	KQN-M16/-25	Version
Référence	<a href="#">1493490000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303148	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-25	Version
Référence	<a href="#">1494150000</a>	Cosses, 25 mm²
GTIN (EAN)	4050118303865	
Qté.	50 pièce(s)	