


ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Version	Insert outil à sertir, Sertissage WM
Référence	2469580000
Type	ES EPG/HPG 60 WM 50
GTIN (EAN)	4050118483864
Qté.	1 pièce(s)

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0,866 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1,654 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Poids net	139 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

Description du contact

Section du conducteur max. AWG	1	Type de contact	Cosse de série européenne
--------------------------------	---	-----------------	---------------------------

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse	nominal	50 mm ²
Type de sertissage/-profil	Sertissage WM	

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage	5 mm	Largeur de sertissage en mm	5
Section sertissage cuivre	50		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

50 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KQN-M20/-50	Version
Référence	1493530000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303513	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M10/-50	Version
Référence	1493160000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303049	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-50	Version
Référence	1493150000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302868	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M16/-50	Version
Référence	1493180000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302844	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-50	Version
Référence	1493510000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303179	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-50	Version
Référence	1493170000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118303216	
Qté.	50 pièce(s)	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

50 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KP-M14/-50	Version
Référence	1498570000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308105	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M20/-50	Version
Référence	1498120000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307597	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M6/-50	Version
Référence	1498510000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118308006	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M8/-50	Version
Référence	1498070000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307566	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M16/-50	Version
Référence	1498110000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307474	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M10/-50	Version
Référence	1498080000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307559	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KP-M12/-50	Version
Référence	1498090000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307375	
Qté.	100 pièce(s)	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

50 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPLN/-50	Version
Référence	1492930000	Cosses, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302684	
Qté.	100 pièce(s)	

50 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-50 90	Version
Référence	1495950000	Cosses, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305388	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M12/-50 90	Version
Référence	1495990000	Cosses, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305654	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M14/50 90	Version
Référence	1494650000	Cosses, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304251	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-50 90	Version
Référence	1495970000	Cosses, 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305425	
Qté.	100 pièce(s)	

ES EPG/HPG 60 WM 50


Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	KWN-M20/-50 90	Version
Référence	1494710000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304442	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-50 90	Version
Référence	1495980000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305494	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KWN-M16/-50 90	Version
Référence	1496000000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305630	
Qté.	100 pièce(s)	

50 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M10/-50 S	Version
Référence	1494840000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304619	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-50 S	Version
Référence	1494820000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304114	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-50 S	Version
Référence	1494830000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118304404	
Qté.	25 pièce(s)	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

50 mm²
L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/-50	Version	
Référence	1494750000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118304381		
Qté.	50 pièce(s)		

Outils



Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnent extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- Fonctions additionnelles pour la série APG :
 - système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
 - Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
 - Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Type	HPG 60	Version	
Référence	2453820000	6mm ² , 300mm ² , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale	
GTIN (EAN)	4050118468427		
Qté.	1 pièce(s)		

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

50 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWN-M12/-50 45	Version
Référence	1496300000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306040	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KWN-M6/-50 45	Version
Référence	1496270000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305937	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-50 45	Version
Référence	1496280000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306101	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-50 45	Version
Référence	1496290000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305760	
Qté.	50 pièce(s)	

50 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KSN/-50	Version
Référence	1492820000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118302769	
Qté.	50 pièce(s)	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils




Pincés à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

Informations générales de commande

Type	EPG 60	Version
Référence	2453810000	Presses, Outils, Presse, 6mm ² , 300mm ² , Sertissage hexagonal,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal,
Qté.	1 pièce(s)	Sertissage ovale

50 mm²

L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VPN/-50	Version
Référence	1498660000	Cosses, 50 mm ² , 50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118307948	
Qté.	50 pièce(s)	


ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

50 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KRN-M12/-50	Version
Référence	1496620000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305722	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-50	Version
Référence	1496630000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306200	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-50	Version
Référence	1496600000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306149	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-50	Version
Référence	1496590000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305746	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-50	Version
Référence	1496610000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118306064	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M20/-50	Version
Référence	1495840000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305364	
Qté.	100 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-50	Version
Référence	1495750000	Cosses,50 mm ²
GTIN (EAN)	4050118305197	
Qté.	100 pièce(s)	

ES EPG/HPG 60 WM 50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

50 mm²




L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	VSTN/50	Version	
Référence	1493070000	Cosses,50 mm ² ,50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118302691		
Qté.	100 pièce(s)		

50 mm²



L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

Informations générales de commande

Type	KWPN-M12/-50 90	Version	
Référence	1497620000	Cosses,50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306675		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	KWPN-M10/-50 90	Version	
Référence	1497610000	Cosses,50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307078		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	KWPN-M16/-50 90	Version	
Référence	1497630000	Cosses,50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118307115		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	KWPN-M8/-50 90	Version	
Référence	1497590000	Cosses,50 mm ²	
GTIN (EAN)	4050118306699		
Qté.	100 pièce(s)		