

RKDG D18 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Les solutions de câblage intelligentes peuvent vous faire économiser du temps et de l'argent.**

Le système modulaire FieldPower® contient la bonne solution pour chaque tâche de câblage.

Joints pliables pour l'utilisation de câbles pré-confectionnés

Joints disponibles avec filetage de connexion M16 et M20
Intégration possible des dispositifs de fonctionnée et de signalisation dans le joint

Informations générales de commande

| | |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Version | Insert étanche Field Power®, Joint, IP54, avec le boîtier correspondant, EPDM |
| Référence | 2491870000 |
| Type | RKDG D18 WG PT6 |
| GTIN (EAN) | 4050118501537 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

RKDG D18 WG PT6**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 18 mm | Profondeur (pouces) | 0,709 inch |
| Hauteur | 33,8 mm | Hauteur (pouces) | 1,331 inch |
| Largeur | 46,7 mm | Largeur (pouces) | 1,839 inch |
| Poids net | 21,8 g | | |

Températures

| | | | |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|
| Température de stockage | -40 °C...85 °C | Température de fonctionnement | -40 °C...85 °C |
|-------------------------|----------------|-------------------------------|----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC002624 | ETIM 7.0 | EC002624 |
| ETIM 8.0 | EC002624 | ETIM 9.0 | EC002624 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-27-90 | ECLASS 10.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-28-15 | ECLASS 12.0 | 27-18-28-15 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-28-15 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| Matériau | EPDM | Silicone | Non |
| Couleur | noir | Forme | Joint |
| Degré de protection | IP54, avec le boîtier correspondant | Classe d'inflammabilité selon UL 94 | HB |
| Position de montage, conseils de montage | dans le slot d'étanchéité FieldPower® | Type de câble | rond |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | Manufacturer's Declaration FieldPower® Enclosure parts |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |