

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration

**Pinces à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Version	Insert outil à sertir, Sertissage hexagonal
Référence	<a href="#">2505210000</a>
Type	ES EPG/HPG 60 HEX 70
GTIN (EAN)	4050118519594
Qté.	1 pièce(s)

**ES EPG/HPG 60 HEX 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0,866 inch
Hauteur	42 mm	Hauteur (pouces)	1,654 inch
Largeur	42 mm	Largeur (pouces)	1,654 inch
Poids net	136 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC001282	ETIM 7.0	EC001282
ETIM 8.0	EC001282	ETIM 9.0	EC001282
ECLASS 9.0	21-04-90-90	ECLASS 9.1	21-01-90-90
ECLASS 10.0	21-04-90-90	ECLASS 11.0	21-04-90-90
ECLASS 12.0	21-04-90-90	ECLASS 13.0	21-04-90-90

**Description du contact**

Section du conducteur max. AWG	2/0	Type de contact	Cosse DIN 46235, Cosse DIN 46267, partie 1
--------------------------------	-----	-----------------	--

**Données de l'outil - sertissage**

Section de cosse	nominal	70 mm <sup>2</sup>
Type de sertissage/-profil	Sertissage hexagonal	

**Inserts de sertissage**

Indice	16	Largeur de sertissage	5 mm
Largeur de sertissage en mm	5	Section sertissage aluminium	50
Section sertissage cuivre	70		

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M12/-70 S	Version
Référence	<a href="#">1494880000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304435	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-70 S	Version
Référence	<a href="#">1494870000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304503	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-70 S	Version
Référence	<a href="#">1494850000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304152	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M8/-70 S	Version
Référence	<a href="#">1494860000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304527	
Qté.	25 pièce(s)	

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/70	Version
Référence	<a href="#">1493080000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302967	
Qté.	50 pièce(s)	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M12/-70 45	Version
Référence	<a href="#">1496330000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305586	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M8/-70 45	Version
Référence	<a href="#">1496310000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305944	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWN-M10/-70 45	Version
Référence	<a href="#">1496320000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118306255	
Qté.	25 pièce(s)	

## Outils



**Pinc**es à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonction
- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm<sup>2</sup>
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- Fonctions additionnelles pour la série APG
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

## Informations générales de commande

Type	HPG 60	Version
Référence	<a href="#">2453820000</a>	6mm <sup>2</sup> , 300mm <sup>2</sup> , Sertissage hexagonal, Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal, Sertissage ovale
GTIN (EAN)	4050118468427	
Qté.	1 pièce(s)	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KQN-M10/-70	Version
Référence	<a href="#">1493220000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302882	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M12/-70	Version
Référence	<a href="#">1493230000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303032	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M16/-70	Version
Référence	<a href="#">1493240000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303131	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M8/-70	Version
Référence	<a href="#">1493210000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302875	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M20/-70	Version
Référence	<a href="#">1493250000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303087	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KQN-M6/-70	Version
Référence	<a href="#">1493190000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118303261	
Qté.	50 pièce(s)	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KSN/-70	Version
Référence	<a href="#">1492830000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302585	
Qté.	50 pièce(s)	

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KP-M12/-70	Version
Référence	<a href="#">1498150000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307467	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M8/-70	Version
Référence	<a href="#">1498130000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307351	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M10/-70	Version
Référence	<a href="#">1498140000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307429	
Qté.	50 pièce(s)	
Type	KP-M14/-70	Version
Référence	<a href="#">1498560000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307696	
Qté.	50 pièce(s)	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com


## Accessoires

Type	KP-M20/-70	Version
Référence	<a href="#">1498170000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307344	
Qté.	50 pièce(s)	

Type	KP-M16/-70	Version
Référence	<a href="#">1498160000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118307481	
Qté.	50 pièce(s)	

## 70 mm²



**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWN-M6/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496010000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305609	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KWN-M16/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496050000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305708	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KWN-M14/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1494660000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118304183	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KWN-M8/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496020000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305180	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KWN-M10/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496030000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305432	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KWN-M20/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496070000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305661	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	KWN-M12/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1496040000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305463	
Qté.	25 pièce(s)	

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires


70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VSTN/-70	Version
Référence	<a href="#">1494760000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304299	
Qté.	50 pièce(s)	

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KWPN-M12/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1497660000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307092	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M8/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1497640000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307047	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M10/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1497650000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307177	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KWPN-M16/-70 90	Version
Référence	<a href="#">1497680000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118307122	
Qté.	25 pièce(s)	



## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPN/-70	Version
Référence	<a href="#">1498670000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118308020	
Qté.	50 pièce(s)	

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	KRN-M8/-70	Version
Référence	<a href="#">1496650000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305791	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M12/-70	Version
Référence	<a href="#">1495570000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118304992	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M6/-70	Version
Référence	<a href="#">1496640000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305951	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M10/-70	Version
Référence	<a href="#">1496670000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118305845	
Qté.	25 pièce(s)	

**ES EPG/HPG 60 HEX 70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires**

Type	KRN-M20/-70	Version
Référence	<a href="#">1495590000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305302	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M16/-70	Version
Référence	<a href="#">1495580000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305340	
Qté.	25 pièce(s)	
Type	KRN-M14/-70	Version
Référence	<a href="#">1495770000</a>	Cosses, 70 mm²
GTIN (EAN)	4050118305166	
Qté.	25 pièce(s)	

**Outils****Pincettes à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts**

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 300 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 270°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression
- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB
- Batterie Li-ion rechargeable avec indicateur de charge : 18 V, 2 Ah

**Informations générales de commande**

Type	EPG 60	Version
Référence	<a href="#">2453810000</a>	Presses, Outils, Presse, 6mm², 300mm², Sertissage hexagonal,
GTIN (EAN)	4050118468434	Sertissage WM, Sertissage à empreintes, Sertissage trapézoïdal,
Qté.	1 pièce(s)	Sertissage ovale

## ES EPG/HPG 60 HEX 70

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

70 mm<sup>2</sup>

**L'utilisation de connecteurs isolés garantit aux utilisateurs une qualité de raccordement électrique uniforme sur le long terme.**

- Large gamme de connecteurs et de cosses isolés et non isolés
- Cosses tubulaires conformes aux normes actuelles du marché (Euroseries)
- Cosses à sertir selon DIN 46235
- Cosses pour tôles selon DIN 46234
- Cosses annulaires isolées selon DIN 46237
- Cosses à pointe isolées selon DIN 46231

## Informations générales de commande

Type	VPLN/-70	Version
Référence	<a href="#">1492940000</a>	Cosses, 70 mm <sup>2</sup> , 70 mm <sup>2</sup>
GTIN (EAN)	4050118302738	
Qté.	100 pièce(s)	