

**EL 38 MM SW 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Identification personnalisée : EL**

Les innombrables variations des repères MultiMark font d'eux une alternative économique aux supports de plaquettes conventionnels ou aux étiquettes spéciales. Pour une largeur donnée, la hauteur peut être configurée avec précision à l'aide du logiciel, pour correspondre parfaitement aux repères respectifs. Une lame est utilisée pour couper les étiquettes de manière indépendante à la taille spécifiée. Idéal pour la réalisation de grandes étiquettes pour des blocs fonctionnels ou des blocs de jonction complets.

**Vos avantages avec MultiMark**

- Polyester laminé double
- Peut être utilisé avec les équipements de nombreux fabricants
- Repérage d'équipements & appareillages de design habituel

**Informations générales de commande**

|                       |   |
|-----------------------|---|
| Version               | THM, Repérage d'équipements et appareillages, 38 x , noir |
| Référence             | <a href="#">2528410000</a>                                |
| Type                  | EL 38 MM SW 30M   |
| GTIN (EAN)            | 4050118539301   |
| Qté.                  | 1 pièce(s)  |
| imprimante compatible | <a href="#">2599430000</a> <a href="#">2599440000</a>     |

**EL 38 MM SW 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|            |           |                     |              |
|------------|-----------|---------------------|--------------|
| Profondeur | 0,1 mm    | Profondeur (pouces) | 0,004 inch   |
| Hauteur    | 38 mm     | Hauteur (pouces)    | 1,496 inch   |
| Longueur   | 30 000 mm | Longueur (pouces)   | 1 181,1 inch |
| Poids net  | 325 g     |                     |              |

**Températures**

|                                    |              |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...120 °C |
|------------------------------------|--------------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC001288    | ETIM 7.0    | EC001288    |
| ETIM 8.0    | EC001288    | ETIM 9.0    | EC001288    |
| ECLASS 9.0  | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1  | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

**Caractéristiques générales**

|  |                            |  |              |
|--|----------------------------|--|--------------|
| Adhésif                                  | Colle acrylate             | Agrément selon UL 969                    | Oui          |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94      | V-0                        | Couleur                                  | noir         |
| Halogène                                 | Non                        | Longueur                                 | 30 000 mm    |
| Matériau                                 | Polyester                  | Nombre par rouleau                       | 1            |
| Plage de température d'utilisation, max. | 120 °C                     | Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C       |
| Version                                  | sans halogène, autoadhésif | plage de température d'utilisation       | -40...120 °C |

**Repérage d'équipements et appareillages**

|          |     |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|           |  |
|-----------|--|
| Catalogue | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |
|-----------|--|

**EL 38 MM SW 30M**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## EL 38 MM SW 30M

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Ruban encreur



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |                  |
|------------|----------------------------|------------------|
| Type       | RIBBON MM 84/300 WS        | Version          |
| Référence  | <a href="#">2005040000</a> | Ruban de couleur |
| GTIN (EAN) | 4050118390025              |                  |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |                  |

## THM MMP



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

## Informations générales de commande

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | THM MMP ROLLER 115         |
| Référence  | <a href="#">1357420000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118160314              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | THM MMP EXT.RH             |
| Référence  | <a href="#">1302920000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118102307              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |

**EL 38 MM SW 30M****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

### THM MULTIMARK PLUS



Ces imprimantes produisent des impressions de grande qualité, grâce à la technique de transfert thermique. Différents matériaux et un système d'impression ergonomique sous Windows optimisent le processus de repérage.

### Informations générales de commande

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Type       | MM PLUS ROLLER 110         |
| Référence  | <a href="#">2672590000</a> |
| GTIN (EAN) | 4050118708097              |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |