

APGPC 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Illustration du produit

La protection du contact de mâle offre une protection contre les influences extérieures, par exemple l'encrassement de la poussière.

Informations générales de commande

Version	Protection de bloc de jonction, Wemid, Orange, Hauteur: 14.8 mm, Largeur: 5.8 mm, Profondeur: 17.9 mm
Référence	2540960000
Type	APGPC 4
GTIN (EAN)	4050118553147
Qté.	50 pièce(s)

APGPC 4**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	17,9 mm	Profondeur (pouces)	0,705 inch
Hauteur	14,8 mm	Hauteur (pouces)	0,583 inch
Largeur	5,8 mm	Largeur (pouces)	0,228 inch
Poids net	0,585 g		

Températures

Température de stockage	-25 °C...55 °C	Température d'utilisation permanente, min.	-60 °C
Température d'utilisation permanente, max.	130 °C		

Classifications

ETIM 6.0	EC002848	ETIM 7.0	EC002848
ETIM 8.0	EC002848	ETIM 9.0	EC002848
ECLASS 9.0	27-14-11-92	ECLASS 9.1	27-14-11-92
ECLASS 10.0	27-14-11-92	ECLASS 11.0	27-14-11-92
ECLASS 12.0	27-14-11-92	ECLASS 13.0	27-25-03-90

Caractéristiques des matériaux

Matériau	Wemid	Couleur	Orange
----------	-------	---------	--------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	StorageConditionsTerminalBlocks
Catalogue	Catalogues in PDF-format