

**HDC XX6A03 FMSRJ45-0600**

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com



**Informations générales de commande**

Version	
Référence	<a href="#">2546830600</a>
Type	HDC XX6A03 FMSRJ45-0600
GTIN (EAN)	4050118556728
Qté.	1 pièce(s)

**HDC XX6A03 FMSRJ45-0600****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Poids net 0,001 g

**Températures**

Température limite -30 °C ... 90 °C

**Caractéristiques générales**

Catégorie	Cat. 6A	Codage	Codage X
Courant nominal	0,5 A	Cycles d'enfichage	≥ 100
Degré de pollution	2	Longueur du câble	6 m
Nombre de pôles	8	Surface du contact	Au (Or)
Tension nominale	50 V	Tenue d'isolation	≥ 1000 MΩ
Version côté module	Femelle	Version côté opposé	Mâle
Vitesse de transmission	10 Gbit/s		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002599	ETIM 7.0	EC002599
ETIM 8.0	EC002599	ETIM 9.0	EC002599
ECLASS 9.0	27-06-03-07	ECLASS 9.1	27-06-03-08
ECLASS 10.0	27-06-03-07	ECLASS 11.0	27-06-03-07
ECLASS 12.0	27-06-03-07	ECLASS 13.0	27-06-03-07

**Caractéristiques techniques du câble**

Blindé	Oui
Codage couleur	blanc / bleu, blanc / orange, blanc / vert, blanc / brun
Couleur de la gaine	vert (RAL 6018)
Diamètre extérieur	8,9 mm
Diamètre extérieur	Diamètre 8,9 mm
Halogène	sans halogène
Isolation	Polyoléfine
Longueur du câble	6 m
Matériau de la gaine	PUR

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	2ac5c63f-7f5e-465a-860d-49cfb7bbe5b5

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--