

**CD-CTH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

**Informations générales de commande**

Version	Collier de serrage de câbles de conduite de câbles, 19.6 mm x 10.8 mm
Référence	<a href="#">2554010000</a>
Type	CD-CTH
GTIN (EAN)	4050118564143
Qté.	100 pièce(s)

**CD-CTH****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	19,6 mm	Hauteur (pouces)	0,772 inch
Largeur	10,8 mm	Largeur (pouces)	0,425 inch
Longueur	26 mm	Longueur (pouces)	1,024 inch
Poids net	2 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...1000 °C
------------------------------------	---------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000449	ETIM 7.0	EC000449
ETIM 8.0	EC000449	ETIM 9.0	EC000449
ECLASS 9.0	23-15-90-07	ECLASS 9.1	27-40-07-90
ECLASS 10.0	27-40-07-90	ECLASS 11.0	23-15-25-09
ECLASS 12.0	23-15-25-09	ECLASS 13.0	23-15-25-09

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	noir, RAL 7021
Matériau	PA	Résistant aux courants de fuite	Oui
Version	pour chemin de câbles	plage de température d'utilisation	-40...1000 °C

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--