


FF-FIMT 3X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

Informations générales de commande

Version	Textile filtrant, IP54, blanc
Référence	2556720000
Type	FF-FIMT 3X 54
GTIN (EAN)	4050118567342
Qté.	5 pièce(s)

FF-FIMT 3X 54**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	170 mm	Hauteur (pouces)	6,693 inch
Largeur	170 mm	Largeur (pouces)	6,693 inch
Poids net	9,2 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-40...55 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

Caractéristiques générales

Avec filtre	Oui	Classe de filtre	G 4
Classe de protection (UL)	Type 12	Couleur	blanc
Type de montage	monté	plage de température d'utilisation	-40...55 °C

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	Operating instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format