

## FF-FIMT 4X 55

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

## Informations générales de commande

Version	Textile filtrant, IP55, blanc
Référence	<a href="#">2556800000</a>
Type	FF-FIMT 4X 55
GTIN (EAN)	4050118567427
Qté.	5 pièce(s)

**FF-FIMT 4X 55****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	200 mm	Hauteur (pouces)	7,874 inch
Largeur	212 mm	Largeur (pouces)	8,346 inch
Poids net	32,6 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...55 °C
------------------------------------	-------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

**Caractéristiques générales**

Avec filtre	Oui	Classe de filtre	G 4
Classe de protection (UL)	Type 12	Couleur	blanc
Type de montage	monté	plage de température d'utilisation	-40...55 °C

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Operating instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>