

FF 43 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

Informations générales de commande

| | |
|------------|----------------------------------|
| Version | Ventilateur à filtre, IP55, gris |
| Référence | 2556840000 |
| Type | FF 43 55/230V GY |
| GTIN (EAN) | 4050118567465 |
| Qté. | 1 pièce(s) |

FF 43 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|---------|---------------------|------------|
| Profondeur | 119 mm | Profondeur (pouces) | 4,685 inch |
| Hauteur | 252 mm | Hauteur (pouces) | 9,921 inch |
| Largeur | 252 mm | Largeur (pouces) | 9,921 inch |
| Poids net | 1 670 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|-------------|
| plage de température d'utilisation | -40...55 °C |
|------------------------------------|-------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000320 | ETIM 7.0 | EC000320 |
| ETIM 8.0 | EC000320 | ETIM 9.0 | EC000320 |
| ECLASS 9.1 | 27-18-07-16 | ECLASS 10.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 11.0 | 27-18-07-16 | ECLASS 12.0 | 27-18-07-16 |
| ECLASS 13.0 | 27-18-07-16 | | |

Caractéristiques générales

| | | |
|--|----------------------|----------|
| Avec capot de protection | Oui | |
| Avec filtre | Oui | |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | |
| Classe de filtre | G 4 | |
| Classe de protection (UL) | Type 12 | |
| Consommation de courant | Fréquence du réseau | 50 Hz |
| | Courant | 0,32 A |
| | Fréquence du réseau | 60 Hz |
| | Courant | 0,26 A |
| Couleur | gris | |
| Débit volumique, soufflage à l'air libre | Fréquence du réseau | 50 Hz |
| | Flux de volume | 233 m³/h |
| | Fréquence du réseau | 60 Hz |
| | Flux de volume | 265 m³/h |
| Débit volumique, soufflage à l'air libre à 50 Hz | 233 m³/h | |
| Débit volumique, soufflage à l'air libre à 60 Hz | 265 m³/h | |
| Flux de volume avec filtre d'échappement | Fréquence du réseau | 50 Hz |
| | Flux de volume | 180 m³/h |
| | Filtre d'échappement | IP55 |
| | Fréquence du réseau | 60 Hz |
| | Flux de volume | 207 m³/h |
| | Filtre d'échappement | IP55 |
| Fusible | 6 A | |
| Hauteur des découpes de montage | 223 mm | |
| Hauteur du montage | 6 mm | |
| Largeur des découpes de montage | 223 mm | |
| MTBF | 40 000 h | |
| Profondeur de montage | 113 mm | |
| Puissance | Fréquence du réseau | 50 Hz |
| | nominal | 45 W |
| | Fréquence du réseau | 60 Hz |
| | nominal | 39 W |
| Résistant aux UV | Oui | |
| Taille | 4 | |

Date de création 6 juin 2024 22:08:35 CEST

FF 43 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

| | |
|------------------------------------|------------------------|
| Tension nominale | 230 V AC \pm 10% |
| Tension nominale AC | 230 V |
| Type de montage | monté |
| Type de raccordement | Contact à ressort |
| Type de ventilateur | Ventilateur de toiture |
| Version CEM | Non |
| plage de température d'utilisation | -40...55 °C |
| Émission de bruit | 42 dB(A) |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (cURus) | E252704 |

Téléchargements

| | |
|--|--|
| Agrément/Certificat/Document de conformité | EU Declaration of Conformity |
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Documentation utilisateur | Installation- and operating instructions |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |


FF 43 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany


www.weidmueller.com

Dessins

Graph



Graph



FF 43 55/230V GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Ventilateur à filtre



Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|-------------------------------|
| Type | FF-FIMT 4X 55 | Version |
| Référence | 2556800000 | Textile filtrant, IP55, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118567427 | |
| Qté. | 5 pièce(s) | |
| Type | FF-FIMT 4X 54 | Version |
| Référence | 2556790000 | Textile filtrant, IP54, blanc |
| GTIN (EAN) | 4050118567410 | |
| Qté. | 5 pièce(s) | |

Filtre d'échappement



Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants. Des détails finement élaborés tels le capot fonctionnel permettent de changer rapidement et sans outil les textiles filtrants, générant un gain de temps et d'argent.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|----------------------------------|
| Type | EF 40 54 GY | Version |
| Référence | 2557170000 | Filtre d'échappement, IP54, gris |
| GTIN (EAN) | 4050118567809 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | EF 40 55 GY | Version |
| Référence | 2557190000 | Filtre d'échappement, IP55, gris |
| GTIN (EAN) | 4050118567823 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | EF 40 54 BK | Version |
| Référence | 2557180000 | Filtre d'échappement, IP54, noir |
| GTIN (EAN) | 4050118567816 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |
| Type | EF 40 55 BK | Version |
| Référence | 2557200000 | Filtre d'échappement, IP55, noir |
| GTIN (EAN) | 4050118567830 | |
| Qté. | 1 pièce(s) | |