


**EF-EMC 20 54 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants. Des détails finement élaborés tels le capot fonctionnel permettent de changer rapidement et sans outil les textiles filtrants, générant un gain de temps et d'argent.

**Informations générales de commande**

Version	Filtre d'échappement, IP54, noir
Référence	<a href="#">2557580000</a>
Type	EF-EMC 20 54 BK
GTIN (EAN)	4050118568226
Qté.	1 pièce(s)
Disponible jusqu'à	2023-11-10

**EF-EMC 20 54 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	31 mm	Profondeur (pouces)	1,22 inch
Hauteur	145 mm	Hauteur (pouces)	5,709 inch
Largeur	145 mm	Largeur (pouces)	5,709 inch
Poids net	180 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...55 °C
------------------------------------	-------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

**Caractéristiques générales**

Avec filtre	Oui	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Classe de filtre	G 4	Classe de protection (UL)	Type 12
Couleur	noir	Hauteur des découpes de montage	126,5 mm
Hauteur du montage	5 mm	Largeur des découpes de montage	126,5 mm
Matériau	Thermoplastique	Profondeur de montage	26 mm
Type de montage	monté	Version CEM	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
plage de température d'utilisation	-40...55 °C		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## EF-EMC 20 54 BK


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

## Graph

### Shielding effectiveness measurements



## EF-EMC 20 54 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## Ventilateur à filtre



Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

## Informations générales de commande

Type	FF-FIMT 2X 54	Version
Référence	<a href="#">2556660000</a>	Textile filtrant, IP54, blanc
GTIN (EAN)	4050118567281	
Qté.	5 pièce(s)	