

## EF-EMC 30 55 GY

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants. Des détails finement élaborés tels le capot fonctionnel permettent de changer rapidement et sans outil les textiles filtrants, générant un gain de temps et d'argent.

## Informations générales de commande

Version	Filtre d'échappement, IP55, gris
Référence	<a href="#">2557630000</a>
Type	EF-EMC 30 55 GY
GTIN (EAN)	4050118568271
Qté.	1 pièce(s)
Disponible jusqu'à	2023-11-10

**EF-EMC 30 55 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	40 mm	Profondeur (pouces)	1,575 inch
Hauteur	202 mm	Hauteur (pouces)	7,953 inch
Largeur	202 mm	Largeur (pouces)	7,953 inch
Poids net	330 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-40...55 °C
------------------------------------	-------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002513	ETIM 7.0	EC002513
ETIM 8.0	EC002513	ETIM 9.0	EC002513
ECLASS 9.1	27-18-07-06	ECLASS 10.0	27-18-07-06
ECLASS 11.0	27-18-07-06	ECLASS 12.0	27-18-07-06
ECLASS 13.0	27-18-07-06		

**Caractéristiques générales**

Avec filtre	Oui	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0
Classe de filtre	G 4	Classe de protection (UL)	Type 12
Couleur	gris	Hauteur des découpes de montage	178 mm
Hauteur du montage	6 mm	Largeur des découpes de montage	178 mm
Matériau	Thermoplastique	Profondeur de montage	34 mm
Type de montage	monté	Version CEM	EN 61000-3-2,-3, EN 61000-6-2, 3
plage de température d'utilisation	-40...55 °C		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Documentation utilisateur	<a href="#">Installation- and operating instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## EF-EMC 30 55 GY


**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

## Graph

**Shielding effectiveness measurements**



**EF-EMC 30 55 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Ventilateur à filtre**

Les ventilateurs à filtre associent un refroidissement d'armoire sûr et rentable grâce à leur faible consommation énergétique et au flux d'air optimisé. Le textile filtrant cannelé sur la version IP 55 prolonge la durée de vie jusqu'à 300 % en comparaison avec les autres textiles filtrants.

**Informations générales de commande**

Type	FF-FIMT 3X 55	Version
Référence	<a href="#">2556730000</a>	Textile filtrant, IP55, blanc
GTIN (EAN)	4050118567359	
Qté.	5 pièce(s)	