

**RH-CBCO 75W 110-250V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

La formation de condensation est un des plus grands dangers en ce qui concerne les armoires électriques. Avec nos radiateurs d'armoire, la prévention de formation de la condensation est garantie.

**Informations générales de commande**

Version	Panneau radiateur, 110 V, 250 V, IP44, argent
Référence	<a href="#">2557930000</a>
Type	RH-CBCO 75W 110-250V
GTIN (EAN)	4050118568578
Qté.	1 pièce(s)

## RH-CBCO 75W 110-250V

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Profondeur	50 mm	Profondeur (pouces)	1,969 inch
Hauteur	175 mm	Hauteur (pouces)	6,89 inch
Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2,756 inch
Poids net	510 g		

## Températures

plage de température d'utilisation	-40...70 °C
------------------------------------	-------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000737	ETIM 7.0	EC000737
ETIM 8.0	EC000737	ETIM 9.0	EC000737
ECLASS 9.1	27-18-07-10	ECLASS 10.0	27-18-07-10
ECLASS 11.0	27-18-07-10	ECLASS 12.0	27-18-07-10
ECLASS 13.0	27-18-07-10		

## Caractéristiques générales

Avec thermostat d'ambiance	Non	Courant à la mise sous tension	max. 4.5 A
Degré de protection	IP44	Diffusion de chaleur continue à 10°C	75 W
Tension d'alimentation, max.	250 V	Tension d'alimentation, min.	110 V
Type de montage	Rail profilé	Type de raccordement	Prise de raccordement
plage de température d'utilisation	-40...70 °C		

## Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E497839

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">EU Declaration of Conformity</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

**RH-CBCO 75W 110-250V****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****Thermostat**

Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygromètres. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygromètres régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Thermostat : notre solution standard compacte pour la commande du chauffage et du ventilateur à filtre. Protège les systèmes de chauffage et contribue à économiser l'énergie.

**Informations générales de commande**

Type	THSW 0°+60°C NC	Version
Référence	<a href="#">2558230000</a>	Thermocontact, gris blanc
GTIN (EAN)	4050118568882	
Qté.	1 pièce(s)	

**Hygromètre**

Les ventilateurs à filtre et les radiateurs d'armoire sont à compléter avec les indispensables thermostats et hygromètres. Les radiateurs et ventilateurs à filtre ne fonctionnent qu'en cas de nécessité d'un chauffage ou d'un refroidissement. Les thermostats et hygromètres régulent les besoins et ainsi dépensent moins d'énergie et vous font faire des économies.

Hygromètre : contrôle de l'humidité et protection contre la condensation, en particulier dans les environnements à forte humidité.

**Informations générales de commande**

Type	HYSW 40-90% R.F. CO	Version
Référence	<a href="#">2558270000</a>	Hygromètre, IP20, gris blanc
GTIN (EAN)	4050118568929	
Qté.	1 pièce(s)	