

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Inserts FO SC pour connecteurs débrochables Var.1 / 4 / 14

Informations générales de commande

Version	Insert SC, Connecteur SCRJ, POF, enfichable
Référence	2564960000
Type	IE-PI-SCRJ-POF-QA
GTIN (EAN)	4050118574647
Qté.	10 pièce(s)

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	56 mm	Profondeur (pouces)	2,205 inch
Hauteur	10,5 mm	Hauteur (pouces)	0,413 inch
Largeur	13,2 mm	Largeur (pouces)	0,52 inch
Poids net	1,6 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001122	ETIM 7.0	EC001122
ETIM 8.0	EC001122	ETIM 9.0	EC001122
ECLASS 9.0	19-17-01-22	ECLASS 9.1	19-17-01-22
ECLASS 10.0	19-17-01-22	ECLASS 11.0	19-17-01-22
ECLASS 12.0	19-17-01-22	ECLASS 13.0	19-17-01-22

Caractéristiques générales

Constitution	Inserts connecteur et embase pour variantes de boîtiers 1, 4 et 14	Couleur	autres
Cycles d'enfichage	≥ 500	Degré de protection	IP67 avec boîtier
Description de l'article	Connecteur SCRJ, POF, enfichable	Diamètre de la gaine, max.	8 mm
Diamètre de la gaine, min.	5 mm	Diamètre du fil individuel, max.	2,3 mm
Diamètre du fil individuel, min.	2,1 mm	Matériau capuchon de protection anti-poussière	TPE
Matériau de base du boîtier	PA 66	Matériau embout	ArcaP
Perte d'insertion	≤ 1,0 dB	Raccordement 1	SCRJ
Raccordement 2	Vis	Type de fibre	FOP
Type de montage	Montage par vis		

Normes générales

Norme de connecteur	CEI 61754-24
---------------------	--------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	PROFINET Manufacturer's Declaration
Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format

Fiche de données

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

...pour les câbles à fibres optiques polymères (FOP)



Outils à sertir et dégainer pour traitement de contacts à fibre optique sur fibre polymère (FOP)

Informations générales de commande

Type	HTX-IE-POF-QA
Référence	2602860000
GTIN (EAN)	4050118615043
Qté.	1 pièce(s)

Ciseaux



Weidmüller est un spécialiste du sectionnement des câbles cuivre et aluminium. La gamme des produits couvre aussi bien les pinces coupantes pour petites sections avec transmission directe de la force que les coupe-câbles pour les gros diamètres. L'entraînement mécanique et la forme particulière de la lame réduisent au minimum la force manuelle nécessaire. Avec sa large gamme de coupe-câbles, Weidmüller répond à tous les critères d'une préparation professionnelle des câbles.

Informations générales de commande

Type	SCISSORS KEVLAR	Version
Référence	1208910000	Ciseaux électriques
GTIN (EAN)	4032248990085	
Qté.	1 pièce(s)	

IE-PI-SCRJ-POF-QA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Capuchons de protection contre la poussière



Pour protéger vos appareils de la poussière et de la saleté.

Informations générales de commande

Type	IE-PP-V14P	Version	
Référence	1058280000	Capot de protection boîtier	
GTIN (EAN)	4032248799374		
Qté.	10 pièce(s)		

Outils



- Pour conducteurs souples et rigides avec isolant spécial
- Qualité de dénudage élevée pour applications industrielles (conforme aux exigences aéronautiques)
- La forme particulière de la lame permet le dénudage d'isolants et de gaines spéciaux
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Grande flexibilité grâce à l'unité de dénudage amovible
- Grande précision de reproductibilité
- Sans détérioration des conducteurs
- Grande stabilité sur une longue durée de vie et grande fiabilité
- Fonction de coupe intégrée

Informations générales de commande

Type	MULTI-STRIPAX IE-POF	Version	
Référence	1208880000	Outils, Outil à dénuder et à couper	
GTIN (EAN)	4032248990276		
Qté.	1 pièce(s)		