

ES APG80 WM 400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Pincas à sertir avec inserts interchangeables pour cosses, connecteurs et embouts

- fonctionnement extrêmement rapide grâce au système auxiliaire hydraulique
- large plage d'action jusqu'à 400 mm²
- Tête à blocage rapide pivotant sur 360°
- limitation automatique de la pression, et suivi par capteur de pression

Fonctions additionnelles pour la série APG :

- système électronique de commande et de contrôle du processus de sertissage
- Sauvegarde de tous les cycles de sertissage et messages d'erreur sur mémoire interne
- Lecture de tous les cycles et des messages d'erreur via USB

Informations générales de commande

Version	400mm ² , Sertissage WM
Référence	2578060000
Type	ES APG80 WM 400
GTIN (EAN)	4064675018124
Qté.	1 pièce(s)

ES APG80 WM 400

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Poids net 70 g

Description du contact

Plage de sertissage, max. 400 mm² Section du conducteur max. AWG 750

Données de l'outil - sertissage

Section de cosse nominal 400 mm²
Type de sertissage/-profil Sertissage WM

Inserts de sertissage

Largeur de sertissage 7 mm Largeur de sertissage en mm 7
Section sertissage cuivre 400

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)