

CABTITE LNS M25 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Pour les câbles de passage M20 à M63 au mètre, le système Cabtite offre des presse-étoupes divisibles pour câbles avec ou sans fiches. En cas de maintenance ou de modification du système, les câbles préconfectionnés de diamètres 2 à 35 mm s'insèrent rapidement et en toute sécurité dans les panneaux et les boîtiers. L'étanchéité IP66 à toute épreuve selon NF EN 60529 et une mise en place parfaitement sécurisée (décharge des tensions selon NF EN 62444) est garantie en plaçant les éléments d'étanchéité fendus avec une coupe ondulée autour du câble avant l'insertion dans une des deux moitiés du presse-étoupe. Le système divisible permet une installation simple et rapide. Après insertion de l'élément étanche, les deux moitiés du presse-étoupe sont clipsés ensemble en toute simplicité. Un contre-écrou, également divisible, à l'intérieur du panneau, garantit une tenue sûre et fiable.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--|
| Version | contre-écrou séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 33 mm, Largeur: 33 mm, Profondeur: 7 mm, -40 °C... 120 °C |
| Référence | 2584090000 |
| Type | CABTITE LNS M25 BK |
| GTIN (EAN) | 4050118616316 |
| Qté. | 10 pièce(s) |

CABTITE LNS M25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|------------|-------|---------------------|------------|
| Profondeur | 7 mm | Profondeur (pouces) | 0,276 inch |
| Hauteur | 33 mm | Hauteur (pouces) | 1,299 inch |
| Largeur | 33 mm | Largeur (pouces) | 1,299 inch |
| Diamètre | 36 mm | Poids net | 3,3 g |

Températures

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| Température de fonctionnement | -40 °C...120 °C |
|-------------------------------|-----------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000940 | ETIM 7.0 | EC000940 |
| ETIM 8.0 | EC000940 | ETIM 9.0 | EC000940 |
| ECLASS 9.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 9.1 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 10.0 | 27-14-44-24 | ECLASS 11.0 | 27-14-44-24 |
| ECLASS 12.0 | 27-14-08-07 | ECLASS 13.0 | 27-14-08-07 |

Informations générales

| | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------|--------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Filetage (extérieur) | M 25 |
| Halogène | Non | Longueur du filetage | 7 mm |
| Matériau | Polyamide, renforcé fibre de verre | Pas de vis | 1,5 mm |
| Silicone | Non | Taille de clé 1 | 33 mm |
| Taille de clé 2 | 36 mm | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|---------------------------|---|
| Données techniques | CAD data – STEP |
| Documentation utilisateur | Installation Instructions |
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |

Fiche de données

CABTITE LNS M25 BK

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté

