

## CABTITE LNS M20 BK

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Similaire à l'illustration



Pour les câbles de passage M20 à M63 au mètre, le système Cabtite offre des presse-étoupes divisibles pour câbles avec ou sans fiches. En cas de maintenance ou de modification du système, les câbles préconfectionnés de diamètres 2 à 35 mm s'insèrent rapidement et en toute sécurtié dans les panneaux et les boîtiers. L'étanchéité IP66 à toute épreuve selon NF EN 60529 et une mise en place parfaitement sécurisée (décharge des tensions selon NF EN 62444) est garantie en plaçant les éléments d'étanchéité fendus avec une coupe ondulée autour du câble avant l'insertion dans une des deux moitiés du presse-étoupe. Le système divisible permet une installation simple et rapide. Après insertion de l'élément étanche, les deux moitiés du presse-étoupe sont clipsés ensemble en toute simplicité. Un contre-écrou, également divisible, à l'intérieur du panneau, garantit une tenue sûre et fiable.

## Informations générales de commande

Version	contre-écrou séparable, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, renforcé fibre de verre, Noir profond, Hauteur: 28 mm, Largeur: 28 mm, Profondeur: 7 mm, -40 °C... 120 °C
Référence	<a href="#">2584110000</a>
Type	CABTITE LNS M20 BK
GTIN (EAN)	4050118616408
Qté.	10 pièce(s)

**CABTITE LNS M20 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	7 mm	Profondeur (pouces)	0,276 inch
Hauteur	28 mm	Hauteur (pouces)	1,102 inch
Largeur	28 mm	Largeur (pouces)	1,102 inch
Diamètre	29 mm	Poids net	2,8 g

**Températures**

Température de fonctionnement	-40 °C...120 °C
-------------------------------	-----------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000940	ETIM 7.0	EC000940
ETIM 8.0	EC000940	ETIM 9.0	EC000940
ECLASS 9.0	27-14-44-24	ECLASS 9.1	27-14-44-24
ECLASS 10.0	27-14-44-24	ECLASS 11.0	27-14-44-24
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

**Informations générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Filetage (extérieur)	M 20
Halogène	Non	Longueur du filetage	7 mm
Matériau	Polyamide, renforcé fibre de verre	Pas de vis	1,5 mm
Silicone	Non	Taille de clé 1	28 mm
Taille de clé 2	29 mm		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Installation Instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### CABTITE LNS M20 BK

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins

### Dessin coté

