

**CBC 15/50 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Similaire à l'illustration**

Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareillages de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

**Informations générales de commande**

Version	Chemin de câble
Référence	<a href="#">2588480000</a>
Type	CBC 15/50 BK
GTIN (EAN)	4050118602661
Qté.	50 m

**CBC 15/50 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	50 000 mm	Longueur (pouces)	1 968,5 inch
Diamètre	15 mm	Poids net	41,86 g

**Températures**

plage de température d'utilisation	-20...90 °C
------------------------------------	-------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	noir, RAL 7021
Diamètre	15 mm	Diamètre de faisceau, max	15 mm
Diamètre nominal	15 mm	Matériau	Polypropylène
Section utilisable	176 mm <sup>2</sup>	plage de température d'utilisation	-20...90 °C

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--