

**CBC 8/100 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareillages de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

**Informations générales de commande**

Version	Chemin de câble
Référence	<a href="#">2588490000</a>
Type	CBC 8/100 BK
GTIN (EAN)	4050118602579
Qté.	100 m

**CBC 8/100 BK****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	100 000 mm	Longueur (pouces)	3 937 inch
Diamètre	8 mm	Poids net	30,99 g

**Températures**

plage de température d'utilisation	-20...90 °C
------------------------------------	-------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	noir, RAL 7021
Diamètre	8 mm	Diamètre de faisceau, max	8 mm
Diamètre nominal	8 mm	Matériau	Polypropylène
Section utilisable	50 mm <sup>2</sup>	plage de température d'utilisation	-20...90 °C

**Conformité environnementale du produit**

REACH SVHC	/
------------	---

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--