

CBC-SP 5-50/25 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareillages de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

Informations générales de commande

Version	Chemin de câble Spirale
Référence	2588570000
Type	CBC-SP 5-50/25 BK
GTIN (EAN)	4050118602623
Qté.	25 m

CBC-SP 5-50/25 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	200 000 mm	Longueur (pouces)	7 874 inch
Diamètre	6 mm	Poids net	10,96 g

Températures

plage de température d'utilisation	-15...60 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001182	ETIM 7.0	EC001182
ETIM 8.0	EC001182	ETIM 9.0	EC001182
ECLASS 9.1	27-43-03-03	ECLASS 10.0	27-43-03-03
ECLASS 11.0	27-43-03-03	ECLASS 12.0	27-43-03-03
ECLASS 13.0	27-43-03-03	ECLASS 14.0	27-43-03-03

Caractéristiques générales

Couleur	noir, RAL 7021	Diamètre	6 mm
Diamètre de faisceau, max	50 mm	Diamètre faisceau, min	5 mm
Diamètre nominal	4,2 mm	Matériau	Polyéthylène
Section utilisable	1 963 mm ²	plage de température d'utilisation	-15...60 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--