

CD 60X100 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

Informations générales de commande

| | |
|------------|---|
| Version | Conduite de câbles, 60 mm x 100 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm |
| Référence | 2588820000 |
| Type | CD 60X100 8/12 GY |
| GTIN (EAN) | 4050118602838 |
| Qté. | 20 m |

CD 60X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

| | | | |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Hauteur | 60 mm | Hauteur (pouces) | 2,362 inch |
| Largeur | 100 mm | Largeur (pouces) | 3,937 inch |
| Longueur | 2 000 mm | Longueur (pouces) | 78,74 inch |
| Poids net | 885 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|------------|
| plage de température d'utilisation | -5...60 °C |
|------------------------------------|------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000012 | ETIM 7.0 | EC000012 |
| ETIM 8.0 | EC000012 | ETIM 9.0 | EC000012 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-03 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-03 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-03 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-03 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------------------|-----------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Conduite de câbles flexible | Non |
| Couleur | gris | Couvercle | Oui |
| Halogène | Oui | Inclus dans la livraison | Conduite de câbles, Couvercle |
| Largeur de fente | 8 mm | Matériau | PVC / sans plomb |
| Normes | Selon DIN EN 50085 | Résistant aux courants de fuite | Oui |
| Section utilisable | 5 320 mm ² | Type de montage | Vissé, collé, Riveté |
| Version de panneau latéral | Fendu | plage de température d'utilisation | -5...60 °C |
| Écart de fente | 12 mm | | |

Agréments

Agréments



| | |
|-----------------------|-------------|
| ROHS | Conforme |
| UL File Number Search | Site Web UL |
| Certificat N° (UR) | E500004 |

Téléchargements


| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

CD 60X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



CD 60X100 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Rivet et couvercle**

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|------------------------------|
| Type | EXRV-T 6.5 | Version |
| Référence | 2562710000 | Outil pour rivet à expansion |
| GTIN (EAN) | 4050118571615 | |
| Qté. | 4 pièce(s) | |
| Type | EXRV 4.5 | Version |
| Référence | 2562700000 | Rivet à expansion, 27.5 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571622 | |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |
| Type | EXRV-T 4.5 | Version |
| Référence | 2562720000 | Outil pour rivet à expansion |
| GTIN (EAN) | 4050118571578 | |
| Qté. | 4 pièce(s) | |
| Type | EXRV 6.5 | Version |
| Référence | 2562690000 | Rivet à expansion, 32 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571639 | |
| Qté. | 1 000 pièce(s) | |

Bras latéral

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

**Informations générales de commande**

| | | |
|------------|----------------------------|---------------------------------------|
| Type | CD-RETA | Version |
| Référence | 2554080000 | Bras de liaison de conduite de câbles |
| GTIN (EAN) | 4050118564204 | |
| Qté. | 100 pièce(s) | |

CD 60X100 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Repérage



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | CD-LBH | Version |
| Référence | 2562850000 | Support de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571691 | |
| Qté. | 150 pièce(s) | |
| Type | CD-LB | Version |
| Référence | 2562680000 | Rail à étiquette de conduite de câbles, 15 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118571646 | |
| Qté. | 150 pièce(s) | |
| Type | CD-LBK | Version |
| Référence | 2554120000 | Jeu de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x |
| GTIN (EAN) | 4050118564242 | |
| Qté. | 20 pièce(s) | |

Plat

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--|
| Type | CD-RET 100/120 | Version |
| Référence | 2554060000 | Élément de liaison de conduite de câbles |
| GTIN (EAN) | 4050118564181 | |
| Qté. | 250 pièce(s) | |

CD 60X100 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****DIN**

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

| | | |
|------------|----------------------------|--------------------------------------|
| Type | CD-LID 100 GY | Version |
| Référence | 2590000000 | Embout de conduite de câbles, 100 mm |
| GTIN (EAN) | 4050118600766 | |
| Qté. | 2 m | |