


CBC-FB 50-75/50

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareillages de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

Informations générales de commande

Version	Fibre du chemin de câble
Référence	2588860000
Type	CBC-FB 50-75/50
GTIN (EAN)	4050118600360
Qté.	50 m

CBC-FB 50-75/50**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	50 000 mm	Longueur (pouces)	1 968,5 inch
Diamètre	75 mm	Poids net	32 g

Températures

plage de température d'utilisation -50...150 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	gris argent
Diamètre	75 mm	Diamètre de faisceau, max	75 mm
Diamètre faisceau, min	50 mm	Diamètre nominal	50 mm
Matériau	Polyéthylène téréphtalate PET	Section utilisable	4 417 mm ²
plage de température d'utilisation	-50...150 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

Agréments

ROHS Conforme

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)