


CBC-FB 30-45/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareils de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

Informations générales de commande

Version	Fibre du chemin de câble
Référence	2588880000
Type	CBC-FB 30-45/100
GTIN (EAN)	4050118602432
Qté.	100 m

CBC-FB 30-45/100**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	100 000 mm	Longueur (pouces)	3 937 inch
Diamètre	45 mm	Poids net	25 g

Températures

plage de température d'utilisation	-50...150 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	gris argent
Diamètre	45 mm	Diamètre de faisceau, max	45 mm
Diamètre faisceau, min	30 mm	Diamètre nominal	30 mm
Matériau	Polyéthylène téréphtalate PET	Section utilisable	1 590 mm ²
plage de température d'utilisation	-50...150 °C		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--