

CD-BO 60X150 8/12 GY**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

Informations générales de commande

Version	Conduite de câbles, 60 mm x 150 mm, 8.00 mm x 12.00 mm, 2000 mm
Référence	2588960000
Type	CD-BO 60X150 8/12 GY
GTIN (EAN)	4050118602821
Qté.	12 m

CD-BO 60X150 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	60 mm	Hauteur (pouces)	2,362 inch
Largeur	150 mm	Largeur (pouces)	5,905 inch
Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	1 358 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-5...60 °C
------------------------------------	------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	gris	Couvercle	Oui
Halogène	Oui	Inclus dans la livraison	Conduite de câbles, Cou- vercle
Largeur de fente	8 mm	Matériau	PVC / sans plomb
Normes	Selon DIN EN 50085	Rail au sol	2
Résistant aux courants de fuite	Oui	Section utilisable	8 070 mm ²
Type de montage	Vissé, collé, Riveté	Version de panneau latéral	Fendu
plage de température d'utilisation	-5...60 °C	Écart de fente	12 mm

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E500004

Téléchargements


Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

CD-BO 60X150 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



CD-BO 60X150 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Rivet et couvercle

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



Informations générales de commande

Type	EXRV-T 6.5	Version
Référence	2562710000	Outil pour rivet à expansion
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qté.	4 pièce(s)	
Type	EXRV 4.5	Version
Référence	2562700000	Rivet à expansion, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qté.	1 000 pièce(s)	
Type	CD-SCCV	Version
Référence	2554000000	Embout vis conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564136	
Qté.	1 000 pièce(s)	
Type	EXRV-T 4.5	Version
Référence	2562720000	Outil pour rivet à expansion
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qté.	4 pièce(s)	
Type	EXRV 6.5	Version
Référence	2562690000	Rivet à expansion, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qté.	1 000 pièce(s)	

Repérage

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



Informations générales de commande

Type	CD-LBH	Version
Référence	2562850000	Support de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Qté.	150 pièce(s)	

CD-BO 60X150 8/12 GY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	CD-LB	Version
Référence	2562680000	Rail à étiquette de conduite de câbles, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Qté.	150 pièce(s)	

Type	CD-LBK	Version
Référence	2554120000	Jeu de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Qté.	20 pièce(s)	

Métrique



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Type	CD-LID 150 GY	Version
Référence	2589950000	Embout de conduite de câbles, 150 mm
GTIN (EAN)	4050118600810	
Qté.	2 m	

Séparateur



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Type	CD-SE 60	Version
Référence	2553960000	Séparateur de conduite de câbles, 60 mm x
GTIN (EAN)	4050118564099	
Qté.	50 pièce(s)	