

CD-LID 100 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Similaire à l'illustration**

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

| | |
|------------|--------------------------------------|
| Version | Embout de conduite de câbles, 100 mm |
| Référence | 2589000000 |
| Type | CD-LID 100 DKG |
| GTIN (EAN) | 4050118602425 |
| Qté. | 2 m |

CD-LID 100 DKG**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|-----------|----------|-------------------|------------|
| Largeur | 100 mm | Largeur (pouces) | 3,937 inch |
| Longueur | 2 000 mm | Longueur (pouces) | 78,74 inch |
| Poids net | 214 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -25...120 °C |
|------------------------------------|--------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC000727 | ETIM 7.0 | EC000727 |
| ETIM 8.0 | EC000727 | ETIM 9.0 | EC000727 |
| ECLASS 9.1 | 27-40-07-76 | ECLASS 10.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 11.0 | 27-40-07-76 | ECLASS 12.0 | 27-40-07-76 |
| ECLASS 13.0 | 27-40-07-76 | | |

Caractéristiques générales

| | | | |
|-------------------------------------|--------------|-----------------------------|-------|
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-0 | Conduite de câbles flexible | Non |
| Couleur | gris foncé | Couvercle | Oui |
| Halogène | Non | Matériau | PPE |
| Résistant aux courants de fuite | Oui | Type de montage | monté |
| plage de température d'utilisation | -25...120 °C | | |

Agréments

| | |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|