

CBC 25/20 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Les flexibles en spirale et en réseau conviennent particulièrement bien à la construction de systèmes d'acheminement de câbles peu encombrants dans les appareillages de commutation et les armoires électriques. Ils sont utilisés pour guider, protéger et mettre en faisceau des câbles et des fils - par exemple, dans la transition entre l'intérieur de l'armoire et la porte.

Informations générales de commande

Version	Chemin de câble
Référence	2589430000
Type	CBC 25/20 BK
GTIN (EAN)	4050118603606
Qté.	20 m

CBC 25/20 BK**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Longueur	20 000 mm	Longueur (pouces)	787,4 inch
Diamètre	25 mm	Poids net	95,2 g

Températures

plage de température d'utilisation	-20...90 °C
------------------------------------	-------------

Classifications

ETIM 6.0	EC002604	ETIM 7.0	EC002604
ETIM 8.0	EC002604	ETIM 9.0	EC002604
ECLASS 9.1	27-43-03-02	ECLASS 10.0	27-43-03-02
ECLASS 11.0	27-43-03-02	ECLASS 12.0	27-43-03-02
ECLASS 13.0	27-43-03-02		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB	Couleur	noir, RAL 7021
Diamètre	25 mm	Diamètre de faisceau, max	25 mm
Diamètre nominal	25 mm	Matériau	Polypropylène
Section utilisable	490 mm ²	plage de température d'utilisation	-20...90 °C

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--