

CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



DIN EN 45545-2



La large gamme de conduites de câbles permet une gestion souple des câbles dans une qualité homogène. Les tailles précises des trous forés selon DIN EN 50085-2-3 permettent une installation précise. En plus des cosses de retenue des fils qui renforcent la fixation des câbles déjà installés, le mécanisme optimal de fermeture permet de le fermer en un geste et en toute sécurité.

Informations générales de commande

Version	Conduite de câbles sans halogène, 37.5 mm x 25 mm, 5.00 mm x 7.50 mm, 2000 mm
Référence	2589660000
Type	CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY
GTIN (EAN)	4050118603316
Qté.	64 m

CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Hauteur	37,5 mm	Hauteur (pouces)	1,476 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0,984 inch
Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	184,375 g		

Températures

plage de température d'utilisation	-25...105 °C
------------------------------------	--------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	Gris clair	Couvercle	Oui
Halogène	Non	Inclus dans la livraison	Conduite de câbles, Couvercle
Largeur de fente	5 mm	Matériau	PC-ABS
Normes	Selon DIN EN 50085	Résistant aux courants de fuite	Oui
Section utilisable	720 mm ²	Type de montage	Vissé, collé, Riveté
Version de panneau latéral	Fendu	plage de température d'utilisation	-25...105 °C
Écart de fente	7,5 mm		

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (UR)	E500004

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	--

CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins



CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Bras latéral



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Type	CD-RETA	Version
Référence	2554080000	Bras de liaison de conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564204	
Qté.	100 pièce(s)	

Rivet et couvercle



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Type	EXRV 6.5	Version
Référence	2562690000	Rivet à expansion, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qté.	1 000 pièce(s)	
Type	EXRV-T 4.5	Version
Référence	2562720000	Outil pour rivet à expansion
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qté.	4 pièce(s)	
Type	EXRV-T 6.5	Version
Référence	2562710000	Outil pour rivet à expansion
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qté.	4 pièce(s)	
Type	EXRV 4.5	Version
Référence	2562700000	Rivet à expansion, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qté.	1 000 pièce(s)	

CD-HF 37.5X25 5/7.5 LTGY

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Gris clair



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Type	CD-LID 25 LTGY	Version
Référence	2589250000	Embout de conduite de câbles, 25 mm
GTIN (EAN)	4050118603620	
Qté.	2 m	

Repérage



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

Informations générales de commande

Type	CD-LB	Version
Référence	2562680000	Rail à étiquette de conduite de câbles, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Qté.	150 pièce(s)	
Type	CD-LBH	Version
Référence	2562850000	Support de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Qté.	150 pièce(s)	
Type	CD-LBK	Version
Référence	2554120000	Jeu de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Qté.	20 pièce(s)	