

**CD-LID 200 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

**Similaire à l'illustration**

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

**Informations générales de commande**

Version	Embout de conduite de câbles, 200 mm
Référence	<a href="#">2589940000</a>
Type	CD-LID 200 GY
GTIN (EAN)	4050118600827
Qté.	2 m

**CD-LID 200 GY****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	200 mm	Largeur (pouces)	7,874 inch
Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	330 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-5...60 °C
------------------------------------	------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000727	ETIM 7.0	EC000727
ETIM 8.0	EC000727	ETIM 9.0	EC000727
ECLASS 9.1	27-40-07-76	ECLASS 10.0	27-40-07-76
ECLASS 11.0	27-40-07-76	ECLASS 12.0	27-40-07-76
ECLASS 13.0	27-40-07-76		

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Conduite de câbles flexible	Non
Couleur	gris	Couvercle	Oui
Halogène	Oui	Matériau	PVC / sans plomb
Résistant aux courants de fuite	Oui	Type de montage	monté
plage de température d'utilisation	-5...60 °C		

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--