

PRO CASE 16**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

Informations générales de commande

Version	Valise d'outillage équipée
Référence	2602270000
Type	PRO CASE 16
GTIN (EAN)	4050118613087
Qté.	1 pièce(s)

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	170 mm	Profondeur (pouces)	6,693 inch
Hauteur	400 mm	Hauteur (pouces)	15,748 inch
Largeur	480 mm	Largeur (pouces)	18,898 inch
Poids net	6 062 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000149	ETIM 7.0	EC000149
ETIM 8.0	EC000149	ETIM 9.0	EC000149
ECLASS 9.0	21-04-50-03	ECLASS 9.1	21-10-01-90
ECLASS 10.0	21-04-50-03	ECLASS 11.0	21-04-50-03
ECLASS 12.0	21-04-50-03	ECLASS 13.0	21-04-50-03

Caractéristiques techniques

Description de l'article	Coffret d'outillage
--------------------------	---------------------

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	1eacbb3e-7931-4ebb-9179-f29fd9b50028

Téléchargements

Catalogue	Catalogues in PDF-format
-----------	------------------------------------------

Fiche de données

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Instruments de mesure



Les outils de précision de Weidmüller sont utilisés dans le monde entier.

Weidmüller assume cette responsabilité et offre des services complets.

Dans le cadre de leur utilisation quotidienne, les outils doivent garantir une qualité de travail constante même après de nombreux cycles d'utilisation. C'est pourquoi Weidmüller propose à ses clients un service de "Certification d'outils". Grâce à ce processus de test, Weidmüller se porte garant du fonctionnement et de la qualité de ses outils.

Informations générales de commande

Type	FLEXIMET 5 M	Version
Référence	2534210000	Measuring tape
GTIN (EAN)	4050118545975	
Qté.	1 pièce(s)	

Pinces téléphoniques isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	FRZ S 160	Version
Référence	9046370000	Pince
GTIN (EAN)	4032248357673	
Qté.	1 pièce(s)	

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils



- Outils à dénuder avec réglage automatique
- Pour conducteurs souples et rigides
- Idéalement adapté aux secteurs de la construction de machines et d'installations, du ferroviaire, du trafic ferroviaire, de l'éolien, de la robotique, de la protection anti-explosion ainsi que de la marine, du offshore et de la construction navale
- Longueur de dénudage réglable par butée
- Ouverture automatique des mâchoires après dénudage
- Pas de dispersion des fils du conducteur
- Réglable pour différentes épaisseurs d'isolant
- Câbles à double isolation en deux étapes, sans réglage spécifique
- Système de coupe sans jeu avec rattrapage automatique
- Longue durée de vie
- Conception optimisée et ergonomique

Informations générales de commande

Type	STRIPAX	Version
Référence	9005000000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190072506	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	STRIPAX 16	Version
Référence	9005610000	Outils, Outil à dénuder et à couper
GTIN (EAN)	4008190183875	
Qté.	1 pièce(s)	

avec affichage LCD



La tâche principale d'un testeur de tension est de vérifier l'absence de tension. Un testeur de tension bipolaire est le seul instrument de test qui remplit toutes les exigences en matière de sécurité du travail.

- Avec affichage LCD
- Conformément à la norme VDE,
- Tenue élevée aux tensions de pointe,
- Un testeur adapté à chaque application

Informations générales de commande

Type	VT DIGI PRO	Version
Référence	9918870000	Outils de test, Testeur de tension bipolaire
GTIN (EAN)	4032248405756	
Qté.	1 pièce(s)	

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Testeur de tension sans contact



- Réagit à partir d'une distance de 4 mm
- Pas besoin de passage de courant grâce à un procédé capacitif
- L'emplacement d'une rupture de câble est détecté avec quelques mm de tolérance seulement
- Détecte les conducteurs sous tension dans les prises, les rouleaux de câble, les répartiteurs, etc.
- Indication : visuelle ainsi que visuelle et sonore
- fonction lampe de poche incluse avec le VT LCL

Informations générales de commande

Type	VT LCL	Version
Référence	2436670000	Outils de test, Chercheur de câble
GTIN (EAN)	4050118450033	
Qté.	1 pièce(s)	

Testeurs de continuité



Les boîtiers plastiques et entièrement isolés des testeurs de continuité résistent aux chocs et sont incassables ce qui leur permet d'être parfaitement adaptés à un usage quotidien dans des conditions sévères. La lampe de poche intégrée permet de trouver facilement et en toute sécurité les câbles défectueux. Le test de continuité peut être signalé par un signal lumineux ou sonore.

Informations générales de commande

Type	VT CTL	Version
Référence	2436690000	Outils de test, Appareils de test
GTIN (EAN)	4050118450040	
Qté.	1 pièce(s)	

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils

Outils à dégainer pour câbles ronds avec isolant PVC



Informations générales de commande

Type	AM 16	Version
Référence	9204190000	Outils, Outils à dégainer
GTIN (EAN)	4032248608133	
Qté.	1 pièce(s)	

Pinces combinées isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	KBZ 180	Version
Référence	9046290000	Pince
GTIN (EAN)	4032248356485	
Qté.	1 pièce(s)	

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Assortiments d'embouts isolés



Boîte remplie d'embouts isolés:

- Au code couleur Weidmüller
- Code couleur DIN

Informations générales de commande

Type	H-BOX 0,5-2,5QMM DIN	Version	Emballage
Référence	9025430000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN	Boîte
GTIN (EAN)	4008190337162		
Qté.	1 pièce(s)		
Type	H-BOX 4,0-16,0QMM DIN	Version	Emballage
Référence	9025400000	Assortiment d'embouts, Boîte, Couleur: DIN	Boîte
GTIN (EAN)	4008190341596		
Qté.	1 pièce(s)		

Pinces coupantes latérales isolées VDE



Pour travailler sous tension il faut respecter des consignes de sécurité particulières et utiliser des outils conçus et testés à cet effet.

Weidmüller propose aux utilisateurs toute une gamme de pinces qui répondent à l'ensemble des normes nationales et internationales.

Toutes les pinces sont fabriquées et testées selon la DIN EN 60900.

Sur le plan ergonomique, les pinces ont été adaptées à la forme de la main. La main est ainsi mieux positionnée et les doigts ne sont pas serrés ce qui est moins fatigant.

Informations générales de commande

Type	SE HD 180	Version
Référence	9046330000	Pince coupante latérale
GTIN (EAN)	4032248357635	
Qté.	1 pièce(s)	

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Jeux de tournevis



Tournevis isolés VDE Weidmüller SoftFinish electric pour intervention sur pièces sous tension jusqu'à 1000 V AC et 1500 V DC, DIN EN 60900, IEC 900. Sécurité contrôlée "GS", testée unitairement. Lame en alliage chrome-vanadium-molybdène-acier de haute qualité, entièrement durcie, brunie.

Informations générales de commande

Type	SDI SET SLIM S3.5-6.5/P ...	Version
Référence	2749580000	Outils de montage
GTIN (EAN)	4050118896329	
Qté.	1 pièce(s)	

non équipé



Les ateliers et les usines préfèrent utiliser des assortiments d'outils bien organisés. Il en résulte un temps de recherche et de préparation minimum ce qui permet d'économiser de l'argent. Weidmüller tient compte de ces enseignements dans la composition de ses combinaisons de produits qui répondent parfaitement aux besoins des clients. Les kits de sertissage Weidmüller pour couper, dénuder, et sertir les embouts sont parfaitement adaptés au travail d'atelier.

Informations générales de commande

Type	PRO CASE LEER	Version	Emballage
Référence	9202470000	Caisses d'assortiment	Valise
GTIN (EAN)	4032248495788		
Qté.	1 pièce(s)		

PRO CASE 16

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
 Klingenbergstraße 26
 D-32758 Detmold
 Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Outils à couper



Outils à couper pour conducteurs jusqu'à 8 mm, 12 mm, 14 mm et 22 mm de diamètre extérieur. La géométrie de coupe spéciale assure une coupe nette et sans écrasement des conducteurs en cuivre et aluminium avec un effort physique minimum. En outre, les outils de coupe (KT 8 à KT 22) sont munis d'une protection isolante testée VDE et GS jusqu'à 1 000 V, conformément aux normes EN/CEI 60900.

Informations générales de commande

Type	KT 8	Version
Référence	9002650000	Outils à couper, Coupe-câble manipulable d'une seule main
GTIN (EAN)	4008190020163	
Qté.	1 pièce(s)	

Crimping tools



Outils à sertir pour embouts nus et isolés

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

Informations générales de commande

Type	PZ 6 ROTO L	Version
Référence	1444050000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 0.14mm², 6mm², Sertissage trapézoïdal
GTIN (EAN)	4050118248593	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	PZ 16	Version
Référence	9012600000	Presse, Outil de sertissage pour embouts, 6mm², 16mm², Sertissage à empreintes
GTIN (EAN)	4008190035440	
Qté.	1 pièce(s)	