

CABTITE BP 10MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com



Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

Informations générales de commande

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, blanc, Hauteur: 16 mm, Largeur: 10 mm, Profondeur: 16 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Référence	2652380000
Type	CABTITE BP 10MM PA
GTIN (EAN)	4050118662481
Qté.	25 pièce(s)

CABTITE BP 10MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	16 mm	Profondeur (pouces)	0,63 inch
Hauteur	16 mm	Hauteur (pouces)	0,63 inch
Largeur	10 mm	Largeur (pouces)	0,394 inch
Longueur	16 mm	Longueur (pouces)	0,63 inch
Diamètre	10 mm	Poids net	0,022 g

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C... 120 °C
-------------------------------	------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP66
Diamètre du câble extérieur, max.	10 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	10 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Cabtite Installation Instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format