

**CABTITE BP 12MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

**Informations générales de commande**

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, blanc, Hauteur: 22 mm, Largeur: 12 mm, Profondeur: 22 mm, -40 °C...120 °C, IP66
Référence	<a href="#">2652400000</a>
Type	CABTITE BP 12MM PA
GTIN (EAN)	4050118662504
Qté.	25 pièce(s)

**CABTITE BP 12MM PA****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0,866 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0,866 inch
Largeur	12 mm	Largeur (pouces)	0,472 inch
Longueur	22 mm	Longueur (pouces)	0,866 inch
Diamètre	12 mm	Poids net	0,034 g

**Températures**

Température de fonctionnement	-40 °C... 120 °C
-------------------------------	------------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

**Informations générales**

Classe d'flammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP66
Diamètre du câble extérieur, max.	12 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	12 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Documentation utilisateur	<a href="#">Cabtite Installation Instructions</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>