

CABTITE BP 20MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration

Similar to illustration

Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

Informations générales de commande

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, Rouge, Hauteur: 22 mm, Largeur: 20 mm, Profondeur: 22 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Référence	2652440000
Type	CABTITE BP 20MM PA
GTIN (EAN)	4050118662542
Qté.	25 pièce(s)

CABTITE BP 20MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	22 mm	Profondeur (pouces)	0,866 inch
Hauteur	22 mm	Hauteur (pouces)	0,866 inch
Largeur	20 mm	Largeur (pouces)	0,787 inch
Longueur	22 mm	Longueur (pouces)	0,866 inch
Diamètre	20 mm	Poids net	1,1 g

Températures

Température de fonctionnement	-60 °C... 100 °C
-------------------------------	------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP66
Diamètre du câble extérieur, max.	20 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	20 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Cabtite Installation Instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format