

CABTITE BP 25MM PA

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG


Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Similaire à l'illustration



Similar to illustration

Les bouchons aveugles sont utilisés pour fermer en toute sécurité les passages de câbles inutiles dans les éléments d'étanchéité.

Informations générales de commande

Version	Blind plug, Cabtite (système d'entrée de câbles), Polyamide, Rouge, Hauteur: 30 mm, Largeur: 25 mm, Profondeur: 30 mm, -60 °C...100 °C, IP66
Référence	2652460000
Type	CABTITE BP 25MM PA
GTIN (EAN)	4050118662566
Qté.	50 pièce(s)

CABTITE BP 25MM PA**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	30 mm	Profondeur (pouces)	1,181 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1,181 inch
Largeur	25 mm	Largeur (pouces)	0,984 inch
Longueur	30 mm	Longueur (pouces)	1,181 inch
Diamètre	25 mm	Poids net	2,1 g

Températures

Température de fonctionnement	-60 °C... 100 °C
-------------------------------	------------------

Classifications

ETIM 6.0	EC000879	ETIM 7.0	EC000879
ETIM 8.0	EC000879	ETIM 9.0	EC000879
ECLASS 9.0	27-14-44-21	ECLASS 9.1	27-14-44-21
ECLASS 10.0	27-14-44-21	ECLASS 11.0	27-14-44-21
ECLASS 12.0	27-14-08-07	ECLASS 13.0	27-14-08-07

Informations générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Degré de protection	IP66
Diamètre du câble extérieur, max.	25 mm	Diamètre du câble extérieur, min.	25 mm
Halogène	Non	Matériau	Polyamide

Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Cabtite Installation Instructions
Catalogue	Catalogues in PDF-format