

**CD-BO 100X100 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Un câblage bien structuré et protégé constitue la base de l'installation, de la maintenance et du fonctionnement sûr. Ces exigences s'appliquent en particulier aux zones protégées contre les explosions. Selon la norme DIN EN 60079-14, ces gaines de câblage sont adaptées aux câbles contenant des circuits à sécurité intrinsèque.

**Informations générales de commande**

Version	100 mm x 100 mm, 4.00 mm x 6.00 mm, 2000 mm
Référence	<a href="#">2662590000</a>
Type	CD-BO 100X100 4/6 BL
GTIN (EAN)	4050118685152
Qté.	16 m

**CD-BO 100X100 4/6 BL****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Hauteur	100 mm	Hauteur (pouces)	3,937 inch
Largeur	100 mm	Largeur (pouces)	3,937 inch
Longueur	2 000 mm	Longueur (pouces)	78,74 inch
Poids net	99,938 g		

**Températures**

plage de température d'utilisation	-5...60 °C
------------------------------------	------------

**Classifications**

ETIM 6.0	EC000012	ETIM 7.0	EC000012
ETIM 8.0	EC000012	ETIM 9.0	EC000012
ECLASS 9.1	27-40-07-03	ECLASS 10.0	27-40-07-03
ECLASS 11.0	27-40-07-03	ECLASS 12.0	27-40-07-03
ECLASS 13.0	27-40-07-03		

**Caractéristiques générales**

Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-0	Couleur	bleu
Couvercle	Oui	Halogène	Oui
Inclus dans la livraison	Conduite de câbles, Cou- vercle	Largeur de fente	4 mm
Matériau	PVC / sans plomb	Normes	Selon DIN EN 50085
Rail au sol	1	Version de panneau latéral	Fendu
plage de température d'utilisation	-5...60 °C	Écart de fente	6 mm

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--

## CD-BO 100X100 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Bras latéral



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

## Informations générales de commande

Type	CD-RETA	Version
Référence	<a href="#">2554080000</a>	Bras de liaison de conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564204	
Qté.	100 pièce(s)	

## Rivet et couvercle



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

## Informations générales de commande

Type	EXRV 6.5	Version
Référence	<a href="#">2562690000</a>	Rivet à expansion, 32 mm x
GTIN (EAN)	4050118571639	
Qté.	1 000 pièce(s)	
Type	CD-SCCV	Version
Référence	<a href="#">2554000000</a>	Embout vis conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564136	
Qté.	1 000 pièce(s)	
Type	EXRV-T 4.5	Version
Référence	<a href="#">2562720000</a>	Outil pour rivet à expansion
GTIN (EAN)	4050118571578	
Qté.	4 pièce(s)	
Type	EXRV-T 6.5	Version
Référence	<a href="#">2562710000</a>	Outil pour rivet à expansion
GTIN (EAN)	4050118571615	
Qté.	4 pièce(s)	
Type	EXRV 4.5	Version
Référence	<a href="#">2562700000</a>	Rivet à expansion, 27.5 mm x
GTIN (EAN)	4050118571622	
Qté.	1 000 pièce(s)	

## CD-BO 100X100 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## En forme de T



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

## Informations générales de commande

Type	CD-RETT 60	Version
Référence	<a href="#">2554100000</a>	Élément de liaison en T de conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564228	
Qté.	25 pièce(s)	

Type	CD-RETT 40	Version
Référence	<a href="#">2554090000</a>	Élément de liaison en T de conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564211	
Qté.	40 pièce(s)	

## Séparateur



Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.

## Informations générales de commande

Type	CD-SE 100	Version
Référence	<a href="#">2553990000</a>	Séparateur de conduite de câbles, 100 mm x
GTIN (EAN)	4050118564129	
Qté.	32 pièce(s)	

## CD-BO 100X100 4/6 BL

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Plat

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



## Informations générales de commande

Type	CD-RET 100/120	Version
Référence	<a href="#">2554060000</a>	Élément de liaison de conduite de câbles
GTIN (EAN)	4050118564181	
Qté.	250 pièce(s)	

## Repérage

Améliorez votre flexibilité de câblage grâce à notre gamme complète d'accessoires disponibles auprès d'une source unique.



## Informations générales de commande

Type	CD-LB	Version
Référence	<a href="#">2562680000</a>	Rail à étiquette de conduite de câbles, 15 mm x
GTIN (EAN)	4050118571646	
Qté.	150 pièce(s)	
Type	CD-LBH	Version
Référence	<a href="#">2562850000</a>	Support de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118571691	
Qté.	150 pièce(s)	
Type	CD-LBK	Version
Référence	<a href="#">2554120000</a>	Jeu de rail à étiquette de conduite de câbles, 30 mm x
GTIN (EAN)	4050118564242	
Qté.	20 pièce(s)	