

IE-FC-SFM-CAB-DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

FrontCom® Vario intègre de nombreuses fonctionnalités dans un ensemble unique. Le système s'installe facilement et propose une sélection sur une large gamme de modules de données, de signaux et de puissance. En plus d'être extrêmement compact, FrontCom® Vario offre un grand nombre de fonctionnalités uniques qui sécurisent et accélèrent votre planification des projets futurs. De plus, le système FrontCom® Vario est intégré dans un boîtier au design attractif qui offre une excellente résistance aux chocs et est conforme à la classe de protection IP65.

Informations générales de commande

Version	FrontCom, cadre simple, Protection métallique, Verrouillable avec clé pour armoire (verrou Daimler)
Référence	2663200000
Type	IE-FC-SFM-CAB-DB
GTIN (EAN)	4050118743456
Qté.	1 pièce(s)

IE-FC-SFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	27,5 mm	Profondeur (pouces)	1,083 inch
Hauteur	134 mm	Hauteur (pouces)	5,276 inch
Largeur	67 mm	Largeur (pouces)	2,638 inch
Épaisseur du paroi, min.	1 mm	Épaisseur du paroi, max.	5 mm
Poids net	491 g		

Températures

Température de fonctionnement	-40 °C...70 °C
-------------------------------	----------------

Classifications

ETIM 6.0	EC001031	ETIM 7.0	EC001031
ETIM 8.0	EC001031	ETIM 9.0	EC001031
ECLASS 9.0	27-18-27-02	ECLASS 9.1	27-18-27-90
ECLASS 10.0	27-18-27-02	ECLASS 11.0	27-18-27-02
ECLASS 12.0	27-18-28-92	ECLASS 13.0	27-18-28-92

Caractéristiques générales

Classe de protection (UL)	Type 12	Couvercle du matériau	Zinc injecté sous pression, électrolytée
Degré de protection	IP65, fermé	Structure du matériau	Zinc injecté sous pression
Type de produit	cadre simple, Protection métallique, Verrouillable avec clé pour armoire (verrou Daimler)		

Normes générales

Certificat N° (CSA)	2000039-80039714	Certificat N° (cURus)	E223801
Numéro de certificat (DNV)	TAA000022B		

Agréments

Agréments



UL File Number Search	Site Web UL
Certificat N° (cURus)	E223801

Téléchargements

Données techniques	CAD data – STEP
Documentation utilisateur	Designation key / Type key
Catalogue	Catalogues in PDF-format


IE-FC-SFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

Dessin coté



Unité : mm

Découpe de montage



Unité : mm

Dessin coté



Unité : pouce

Découpe de montage



Unité : pouce

IE-FC-SFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Collage arrière neutre



SM est un repère MultiCard pour le marquage des appareils de commande et de signalisation. Les étiquettes sont encliquetées sur les supports ou fixées grâce à la zone adhésive dont ils disposent. Des étiquettes personnalisées peuvent être créées avec les systèmes de marquage PrintJet CONNECT ou Plotter.

- Fabrication d'étiquettes rapide et bien adaptée aux besoins.
- Pas de stock inutile d'étiquettes standard coûteuses
- L'utilisation de PrintJet en remplacement de la gravure donne une impression de qualité très résistante
- Pour les environnements extrêmes, nous recommandons le film protecteur ETO SM
- Les supports sont utilisables pour les boutons-poussoirs Ø 22 mm ou 30 mm de Siemens, ABB, Moeller et Télémécanique

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	SM 27/18 K MC NE SI	Version
Référence	1713760000	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4008190331177	27 mm, argent
Qté.	80 pièce(s)	
Type	SM 27/18 K MC NE WS	Version
Référence	1707270000	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4008190925116	27 mm, blanc
Qté.	80 pièce(s)	
Type	SM 27/18 K MC NE GR	Version
Référence	1073340000	SwitchMark, Repérage d'équipements et appareillages, 18 x
GTIN (EAN)	4032248831425	27 mm, gris
Qté.	80 pièce(s)	

IE-FC-SFM-CAB-DB**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Accessoires****Accessoires pour FrontCom Vario****Informations générales de commande**

Type	IE-FC-PWPC	Version
Référence	1450820000	FrontCom, Protection au toucher
GTIN (EAN)	4050118255584	
Qté.	1 pièce(s)	

Outil

- La soupape de surpression protège contre les surcharges
- Tête cylindrique coudée à 90°
- Tête coudée pouvant tourner à 360°
- Poignée ergonomique avec ressort de rappel
- Le résidu ne vient plus se coincer, grâce à la triple division
- Poinçonneuse hydraulique en aluminium à haute résistance (environ 40 % de poids économisé)
- Durée de vie fortement réduite lors de l'utilisation de tôles en acier inox

Informations générales de commande

Type	IE-KO-HAT	Version
Référence	1966810000	Poinçonneur de tôle
GTIN (EAN)	4032248659630	
Qté.	1 pièce(s)	

IE-FC-SFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Vierge



ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

Type	ESG 7/20 SIRIUS MC NE WS	Version
Référence	1736181044	ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 20 mm, PA
GTIN (EAN)	4008190985950	66, Couleur: blanc, Enfichable
Qté.	200 pièce(s)	

Poinçon rectangulaire pour frontcom



Les outils d'emboutissage Weidmüller s'imposent pour réaliser des découpes dans vos armoires.

- Presse-étoupes PG
- Presse-étoupes M
- Presse-étoupes spéciaux

Informations générales de commande

Type	KOK 52 X 91	Version
Référence	2008410000	Poinçonneur de tôle
GTIN (EAN)	4050118394177	
Qté.	1 pièce(s)	

IE-FC-SFM-CAB-DB

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Tournevis cruciforme, type Pozidrive



Tournevis cruciforme, type Pozidriv, SDK PZ DIN 5262, ISO 8764/2-PZ, emmanchement selon ISO 8764-PZ, pointe Chrom Top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDK PZ1	Version
Référence	9008530000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248056521	
Qté.	1 pièce(s)	

Tournevis droit



Tournevis pour vis tête fendue avec lame ronde, SD DIN 5265, ISO 2380/2, empreinte selon DIN 5264, ISO 2380/1, pointe chrome top, poignée SoftFinish

Informations générales de commande

Type	SDS 0.4X2.5X75	Version
Référence	9009030000	Tournevis, Tournevis
GTIN (EAN)	4032248266944	
Qté.	1 pièce(s)	