

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany
www.weidmueller.com



Machined precision crimp contacts for M12X

Informations générales de commande

Version	Contact, Femelle
Référence	2673440000
Type	IE-PIC-M12X-S-22/26
GTIN (EAN)	4050118765359
Qté.	100 pièce(s)

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Poids net 0,063 g

Classifications

ETIM 6.0	EC002635	ETIM 7.0	EC002635
ETIM 8.0	EC002635	ETIM 9.0	EC002635
ECLASS 9.0	27-44-01-02	ECLASS 9.1	27-44-01-03
ECLASS 10.0	27-44-01-02	ECLASS 11.0	27-44-01-02
ECLASS 12.0	27-44-01-16	ECLASS 13.0	27-44-01-02

Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper

Codage	Codage X	Courant nominal	1 A
Matériau des contacts	Alliage de cuivre, doré	Nombre de pôles	8
Section de raccordement	AWG 22 - AWG 26	Section de raccordement du conducteur, max.	0,14 mm ²
Section de raccordement du conducteur, min.	0,34 mm ²		

Caractéristiques générales

Nombre de pôles	8	Raccordement 1	M12 Contact
Raccordement 2	Crimp	Matériau des contacts	Alliage de cuivre, doré

Propriétés électriques

Résistance de contact $\leq 10 \text{ m}\Omega$

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
SCIP	67cf1078-beca-4687-860b-dc475a6ec24a

Agréments

ROHS Conforme

Téléchargements

Catalogue [Catalogues in PDF-format](#)


Fiche de données

IE-PIC-M12X-S-22/26

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins



Fiche de données**IE-PIC-M12X-S-22/26****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germanywww.weidmueller.com**Accessoires****...pour M12**

Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

Informations générales de commande

Type	SAI-TMCSK	Version
Référence	1381690000	Presse
GTIN (EAN)	4050118183870	
Qté.	1 pièce(s)	