

**SAI-M12-KBC-26/28****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Des longueurs de câble particulières sont de plus en plus souvent nécessaires. Pour répondre à ce nouveau besoin, Weidmüller propose une large gamme de connecteurs enfichables pour la libre confection.

Connecteurs mâles et femelles à équiper pour raccords M8, M12, M16 et 7/8 " ; très robustes, particulièrement adaptés à l'ingénierie mécanique. Les connecteurs débrochables M12 offrent un choix de 5 techniques de raccordement différentes.

Le raccordement serti est caractérisé par une grande fiabilité fonctionnelle. Avec cette technologie de raccordement, le conducteur est serti au contact et ensuite est enfiché dans le support contact. Le raccordement entre le conducteur et le sertissage est résistant aux vibrations et bénéficie d'une stabilité durable.

Les contacts à serti doivent être commandés séparément.

**Informations générales de commande**

|            |                            |
|------------|----------------------------|
| Version    | Contact, Femelle           |
| Référence  | <a href="#">2673740000</a> |
| Type       | SAI-M12-KBC-26/28          |
| GTIN (EAN) | 4050118755084              |
| Qté.       | 100 pièce(s)               |

**SAI-M12-KBC-26/28****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

|           |        |
|-----------|--------|
| Poids net | 0,26 g |
|-----------|--------|

**Classifications**

|             |             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0    | EC000796    | ETIM 7.0    | EC000796    |
| ETIM 8.0    | EC000796    | ETIM 9.0    | EC000796    |
| ECLASS 9.0  | 27-44-02-92 | ECLASS 9.1  | 27-44-02-90 |
| ECLASS 10.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 11.0 | 27-44-02-92 |
| ECLASS 12.0 | 27-44-02-92 | ECLASS 13.0 | 27-44-02-92 |

**Caractéristiques électriques - connecteurs débrochables à équiper**

|                               |                       |                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|-------------------------------|-----------------------|
| Courant nominal               | 7 A                   | Degré de pollution            | 3                     |
| Matériau des contacts         | Alliage de cuivre     | Section de raccordement       | AWG 26 - AWG 28       |
| Section de raccordement, max. | 0,129 mm <sup>2</sup> | Section de raccordement, min. | 0,081 mm <sup>2</sup> |
| Surface du contact            | doré                  |                               |                       |

**Caractéristiques générales**

|                       |                   |                    |       |
|-----------------------|-------------------|--------------------|-------|
| Raccordement 1        | M12 Contact       | Raccordement 2     | Crimp |
| Matériau des contacts | Alliage de cuivre | Surface du contact | doré  |

**Conformité environnementale du produit**

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| REACH SVHC | Lead 7439-92-1                       |
| SCIP       | ebf89fc8-a87f-4691-b87a-dfb9921774b4 |

**Agréments**

|      |          |
|------|----------|
| ROHS | Conforme |
|------|----------|

**Téléchargements**

|                    |  |
|--------------------|--|
| Données techniques | <a href="#">CAD data – STEP</a>          |
| Catalogue          | <a href="#">Catalogues in PDF-format</a> |

**SAI-M12-KBC-26/28****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Accessoires****...pour M12**

Weidmüller offre une vaste gamme d'outils et d'accessoires pour le câblage des câbles capteurs externes / actionneurs.

**Informations générales de commande**

|            |                            |         |
|------------|----------------------------|---------|
| Type       | SAI-TMC-PD                 | Version |
| Référence  | <a href="#">1381700000</a> | Presse  |
| GTIN (EAN) | 4050118183856              |         |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |         |
| Type       | SAI-TMCSK                  | Version |
| Référence  | <a href="#">1381690000</a> | Presse  |
| GTIN (EAN) | 4050118183870              |         |
| Qté.       | 1 pièce(s)                 |         |