


ESG-FI 9/25 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

ESG est le repère éprouvé au format MultiCard destiné à de nombreux appareils connus. Il en résulte un repérage de haute qualité avec un excellent contraste.

Différents types sont disponibles pour les appareils de fabricants tels que Siemens, ABB, Beckhoff, etc.

Les avantages en un coup d'œil :

- Étiquettes pour utilisation universelle ; encliquetables ou autocollantes selon le type
- Pour les appareils installés en série, tels que par ex. les disjoncteurs automatiques, nous proposons des repérages ESG à encliqueter sur un support de plaquettes.
- Impression individuelle en qualité laser suivant les spécifications

Pour impression personnalisée : Veuillez nous envoyer un fichier dans le format de notre logiciel de repérage M-Print PRO ou M-Print PRO Online (sans installation) pour vos spécifications de repérage.

Informations générales de commande

| | |
|-----------------------|---|
| Version | ESG, Repérage d'équipements et appareillages x 25 mm, PA 66, Couleur: selon demande du client, Enfichable |
| Référence | 2682010000 |
| Type | ESG-FI 9/25 MC SDR |
| GTIN (EAN) | 4050118803228 |
| Qté. | 16 pièce(s) |
| imprimante compatible | 2715590000 2438520000 2438510000 |

ESG-FI 9/25 MC SDR**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

| | | | |
|------------|--------|---------------------|------------|
| Profondeur | 0,8 mm | Profondeur (pouces) | 0,031 inch |
| Hauteur | 9 mm | Hauteur (pouces) | 0,354 inch |
| Largeur | 25 mm | Largeur (pouces) | 0,984 inch |
| Poids net | 0,76 g | | |

Températures

| | |
|------------------------------------|--------------|
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
|------------------------------------|--------------|

Classifications

| | | | |
|-------------|-------------|-------------|-------------|
| ETIM 6.0 | EC001288 | ETIM 7.0 | EC001288 |
| ETIM 8.0 | EC001288 | ETIM 9.0 | EC001288 |
| ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
| ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 | ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
| ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 | ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |

Caractéristiques générales

| | |
|---|---|
| Application / fabricant | Finder |
| Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
| Couleur | selon demande du client |
| Halogène | Non |
| Largeur | 25 mm |
| Matériau | PA 66 |
| Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Repérage d'équipements et appareillages |
| Nombre de repérages par unité d'emballage | Type de conditionnement MultiCard |
| Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
| Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
| Version | Enfichable |
| plage de température d'utilisation | -40...100 °C |

Repérage d'équipements et appareillages

| | |
|----------|-----|
| Halogène | Non |
|----------|-----|

Téléchargements

| | |
|-----------|--|
| Catalogue | Catalogues in PDF-format |
|-----------|--|

ESG-FI 9/25 MC SDR

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Dessins

