

**HDC MMARK 4****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

En plus des connecteurs industriels étanches, RockStar® inclut des accessoires pratiques et de sécurité, facilitant le câblage de vos installations ; comprenant systèmes de codage, étriers de blindage, plaques de protection et joints de remplacement.

**Informations générales de commande**

Version	Repères de blocs de jonction, Éléments d'un connecteur industriel étanche
Référence	<a href="#">2710590000</a>
Type	HDC MMARK 4
GTIN (EAN)	4050118783902
Qté.	640 pièce(s)
imprimante compatible	<a href="#">2438520000</a> <a href="#">2438510000</a>

## HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG  
Klingenbergstraße 26  
D-32758 Detmold  
Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Largeur	3,1 mm	Largeur (pouces)	0,122 inch
Poids net	0,174 g		

## Températures

Température limite	-40 °C ... 125 °C
--------------------	-------------------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000761	ETIM 7.0	EC000761
ETIM 8.0	EC000761	ETIM 9.0	EC000761
ECLASS 9.0	27-14-11-37	ECLASS 9.1	27-14-11-37
ECLASS 10.0	27-14-11-37	ECLASS 11.0	27-28-11-01
ECLASS 12.0	27-28-11-01	ECLASS 13.0	27-28-11-01

## Caractéristiques générales

Matériau	PA 66, POM	Version	Pour le module ModuPlug MHE 4X
----------	------------	---------	--------------------------------

## Caractéristiques générales

Caractères imprimés	vierge	Classe d'inflammabilité selon UL 94	V-2, HB
Couleur	blanc	Largeur	3,1 mm
Matériau	PA 66, POM	Plage de température d'utilisation, max.	125 °C
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C	Version	Pour le module ModuPlug MHE 4X

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Logiciel	<a href="#">Project Examples and Templates – Configuration file M-Print PRO</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

### HDC MMARK 4

**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Dessins



## HDC MMARK 4

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Accessoires

## Modules électriques



## Souple

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

## Informations générales de commande

Type	HDC MHE 4X FP	Version
Référence	<a href="#">2636060000</a>	Module de signal
GTIN (EAN)	4050118692808	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MHE 4X2 FP	Version
Référence	<a href="#">2636080000</a>	Module de signal
GTIN (EAN)	4050118692822	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MHE 4X MP	Version
Référence	<a href="#">2636070000</a>	Module de signal
GTIN (EAN)	4050118692815	
Qté.	1 pièce(s)	
Type	HDC MHE 4X2 MP	Version
Référence	<a href="#">2636090000</a>	Module de signal
GTIN (EAN)	4050118692839	
Qté.	1 pièce(s)	