

**HDC XX6A02 OOXXXDM-1000****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Compact**

Le nouveau module de bus à deux pôles est extrêmement compact et peut contenir des inserts de données megabit et gigabit. Il permet le raccordement de 2 câbles gigabit cat. 6A (10 gigabit) sur un seul module.

**Informations générales de commande**

Version	
Référence	<a href="#">2712681000</a>
Type	HDC XX6A02 OOXXXDM-1000
GTIN (EAN)	4050118753028
Qté.	1 pièce(s)

## HDC XX6A02 O0XXXDM-1000

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	2 300 g
-----------	---------

## Caractéristiques générales

Catégorie	Cat.7 (ISO/IEC 11801)	Courant nominal	0,5 A
Degré de pollution	2	Longueur du câble	100 m
Nombre de pôles	8	Tension nominale	100 V
Tenue d'isolation	≥ 500 MΩ	Version côté module	ouvert
Version côté opposé	ouvert		

## Classifications

ETIM 6.0	EC000830	ETIM 7.0	EC003249
ETIM 8.0	EC003249	ETIM 9.0	EC003249
ECLASS 9.0	27-06-18-05	ECLASS 9.1	27-06-90-90
ECLASS 10.0	27-06-18-01	ECLASS 11.0	27-06-18-01
ECLASS 12.0	27-06-18-01	ECLASS 13.0	27-06-18-01
ECLASS 14.0	27-06-18-01		

## Caractéristiques techniques du câble

Couleur de la gaine	vert	Halogène	Sans halogène, selon CEI 60754-1
Isolation	PE	Longueur du câble	100 m
Matériau de la gaine	PUR		

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
Statut de conformité RoHS	Conforme sans exemption

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--