

PRINTJET CONNECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Le PrintJet CONNECT constitue une innovation marquante de notre série éprouvée PrintJet. Centré sur les besoins modernes de l'industrie et de la réalisation d'armoires, il combine une efficacité maximale des processus et des coûts avec une mise en réseau intelligente et une cohérence totale des données. Par exemple, vous pouvez utiliser les données existantes directement dans le processus de repérage - pour travailler plus efficacement et avec un taux d'erreur minimal.

Informations générales de commande

Version	Systèmes de marquage, Procédé jet d'encre, 1200 DPI, MultiCard, MetalliCard
Référence	2715590000
Type	PRINTJET CONNECT
GTIN (EAN)	4064675016922
Qté.	1 pièce(s)

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques

Dimensions et poids

Profondeur	930 mm	Profondeur (pouces)	36,614 inch
Hauteur	454 mm	Hauteur (pouces)	17,874 inch
Largeur	590 mm	Largeur (pouces)	23,228 inch
Poids net	46 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC000610	ETIM 7.0	EC000610
ETIM 8.0	EC000610	ETIM 9.0	EC000610
ECLASS 9.0	24-32-11-90	ECLASS 9.1	24-32-11-02
ECLASS 10.0	24-32-11-90	ECLASS 11.0	24-32-11-90
ECLASS 12.0	24-32-11-90	ECLASS 13.0	24-32-11-90

Systèmes de marquage

Inclus dans la livraison	PrintJet CONNECT, Câble d'alimentation, câble USB, W-LAN stick, 1 unité DEK 5/5, 2 x tissus PrintJet Cleaner, DVD avec M-Print® PRO, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation D/EN, Les 23 autres langues sur DVD en format PDF, Couvercle anti-poussière	Interface	
Logiciel	M-Print® PRO	Pilote d'imprimante	USB, LAN, Wi-Fi Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10
Procédé d'impression	Procédé jet d'encre	Résolution d'impression, max.	1 200 DPI
Système d'exploitation	Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows 11	Système de réservoir	Cartouches d'encre, CMYK
Tension d'alimentation	230 V AC / 16 A, 115 V AC / 20 A	Type de repère	MultiCard, MetalliCard
Vitesse d'impression	Dépendant de la qualité d'impression		

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1 Hexahydromethylphthalic anhydride 19438-60-9 Cyclohexane-1,2-dicarboxylic anhydride 85-42-7 6,6'-di-tert-butyl-2,2'-methylenedi-p-cresol 119-47-1 2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol 79-94-7
SCIP	1019ebc1-7078-40d9-974d-3aa332713b10

Agréments

Agréments



ROHS Conforme

PRINTJET CONNECT**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Téléchargements**

Agrément/Certificat/Document de conformité

[MET Certification Record PrintJet CONNECT](#)
[Declaration of Conformity](#)
[UKCA Declaration of Conformity](#)
[acma RCM Declaration of Conformity](#)
[Korea Certification PrintJet CONNECT](#)

Logiciel

[Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via PC](#)
[Firmware – PrintJet CONNECT Firmware 1.2.5 via USB-Stick](#)

Documentation utilisateur

[Manual PrintJet CONNECT - BG](#)
[Manual PrintJet CONNECT - CN](#)
[Manual PrintJet CONNECT - CZ](#)
[Manual PrintJet CONNECT - DE](#)
[Manual PrintJet CONNECT - DK](#)
[Manual PrintJet CONNECT - EL](#)
[Manual PrintJet CONNECT - EN](#)
[Manual PrintJet CONNECT - ES](#)
[Manual PrintJet CONNECT - ET](#)
[Manual PrintJet CONNECT - FI](#)
[Manual PrintJet CONNECT - FR](#)
[Manual PrintJet CONNECT - HU](#)
[Manual PrintJet CONNECT - IT](#)
[Manual PrintJet CONNECT - LT](#)
[Manual PrintJet CONNECT - LV](#)
[Manual PrintJet CONNECT - NL](#)
[Manual PrintJet CONNECT - PL](#)
[Manual PrintJet CONNECT - RO](#)
[Manual PrintJet CONNECT - RU](#)
[Manual PrintJet CONNECT - SK](#)
[Manual PrintJet CONNECT - SL](#)
[Manual PrintJet CONNECT - SV](#)
[Manual PrintJet CONNECT - PT](#)
[Manual PrintJet CONNECT - KO](#)
[Manual PrintJet CONNECT - PT BR](#)
[Instruction FW Update PrintJet CONNECT](#)

Catalogue

[Catalogues in PDF-format](#)

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

PrintJet CONNECT

Accessoires et consommables pour PrintJet CONNECT



Informations générales de commande

Type	PJ CON INK K
Référence	2715640000
GTIN (EAN)	4064675041887
Qté.	1 pièce(s)
Type	PJ CON CLEANING UNIT
Référence	2715700000
GTIN (EAN)	4064675042099
Qté.	1 pièce(s)
Type	PJ CON WASTE PAD
Référence	2715660000
GTIN (EAN)	4064675042051
Qté.	1 pièce(s)
Type	PJ CON WIFI STICK
Référence	2715680000
GTIN (EAN)	6955690002749
Qté.	1 pièce(s)
Type	PJ CON FLUID SET
Référence	2715650000
GTIN (EAN)	4064675036036
Qté.	1 pièce(s)
Type	PJ CON TEXTILE COVER
Référence	2715670000
GTIN (EAN)	4064675042068
Qté.	1 pièce(s)
Type	PJ CON INK Y
Référence	2715630000
GTIN (EAN)	4064675041580
Qté.	1 pièce(s)
Type	PJ CON SERVICE FLAP
Référence	2715690000
GTIN (EAN)	4064675042082
Qté.	1 pièce(s)
Type	PJ CON INK C
Référence	2715610000
GTIN (EAN)	4064675041573
Qté.	1 pièce(s)
Type	PJ CON INK SET
Référence	2715600000
GTIN (EAN)	4064675041566
Qté.	1 pièce(s)

Date de création 4 juin 2024 00:15:00 CEST

Niveau du catalogue 01.06.2024 / Toutes modifications techniques réservées

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Type	PJ CON INK M
Référence	2715620000
GTIN (EAN)	4064675042044
Qté.	1 pièce(s)

PRINTJET CONNECT

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

M-Print PRO



Le logiciel M-Print® PRO d'impression et de commande de repères et d'étiquettes® est une solution professionnelle basée sur Windows®, qui permet aussi bien l'impression que la commande de repères et d'étiquettes Weidmüller. Grâce à ce logiciel vous pouvez optimiser le process de repérage des équipements électriques. Vous concevez et commandez vos repérages sans difficulté, de manière professionnelle et rapide en utilisant des textes, des cadres, des lignes, des graphiques, des code-barres, des numéros de série et des photos.

- Catalogue intégré avec l'ensemble des étiquettes et repères, y compris les illustrations et les liens vers le site Internet ainsi que les fiches techniques des produits
- Conception des repères et des étiquettes en nombre illimité
- Formatage personnalisé des différents caractères d'un texte (RTF)
- Copier-coller de textes et de leur formatage
- Disponible en 20 langues supportant l'UNICODE
- Entrée des données en étiquettes ou feuilles de calcul, ou directement dans Microsoft Excel
- Création d'échelles ; compteurs et séquences numériques et alphanumériques
- Large gamme de formats d'image (*.bmp, *.wmf, *.png, *.ico, *.jpeg, *.jpg, *.tif, *.gif)
- Bibliothèque incluant les symboles utilisés dans les bureaux d'étude électriques
- Options d'affectation des produits à l'imprimante, par exemple ESG 9/20 sur PrintJet ; MultiMark sur imprimante à transfert thermique
- Service d'actualisation en ligne via Internet
- Interface du configurateur Weidmueller (WMC)
- Assistant d'import pour un certain nombre de formats de fichiers (*.txt, *.csv, *.xml, etc.) pour la création de vos propres scripts à importer
- Récupération des données de systèmes CAO
- Aperçu permanent avant impression : affichage même durant la phase de conception, édition WYSIWYG
- Périphériques de sortie pris en charge : toutes les imprimantes Weidmueller (par exemple PrintJet CONNECT, THM MultiMark, etc.) et les imprimantes standard avec pilote Microsoft Windows®
- Adaptation rapide et optimale des appareils en sortie
- Conceptions multi-niveau des repérages et des étiquettes

Informations générales de commande

Type	M-PRINT PRO	Version
Référence	1905490000	Logiciel pour repérages, Logiciel, Windows 7, Windows 8, Windows
GTIN (EAN)	4032248526291	8.1, Windows 10, Windows 11, Logiciel d'impression
Qté.	1 pièce(s)	