

CC-DT-H 30/60 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com



Informations générales de commande

Version	ClipCard, Accessoires, 30 x 60 mm, bleu
Référence	2737760000
Type	CC-DT-H 30/60 BL
GTIN (EAN)	4064675211792
Qté.	10 pièce(s)

CC-DT-H 30/60 BL**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Caractéristiques techniques**Dimensions et poids**

Profondeur	5,5 mm	Profondeur (pouces)	0,217 inch
Hauteur	30 mm	Hauteur (pouces)	1,181 inch
Largeur	60 mm	Largeur (pouces)	2,362 inch
Poids net	4,115 g		

Températures

plage de température d'utilisation -40...100 °C

Classifications

ETIM 6.0	EC001288	ETIM 7.0	EC001288
ETIM 8.0	EC001288	ETIM 9.0	EC001288
ECLASS 9.0	27-40-06-29	ECLASS 9.1	27-40-06-29
ECLASS 10.0	27-40-06-29	ECLASS 11.0	27-28-11-04
ECLASS 12.0	27-28-11-04	ECLASS 13.0	27-28-11-04

Caractéristiques générales

Classe d'inflammabilité selon UL 94	HB		
Couleur	bleu		
Délectable conformément à Rondotest	4.7 mm AI		
Halogène	Non		
Industries recommandées	Industrie alimentaire		
Largeur	60 mm		
Matériau	Polyamide 66		
Nombre de repérages par combinaison	1 MultiCard = Accessoires		
Nombre de repérages par unité d'emballage	Type de conditionnement	MultiCard	
Plage de température d'utilisation, max.	100 °C		
Plage de température d'utilisation, min.	-40 °C		
plage de température d'utilisation	-40...100 °C		

Repérage d'équipements et appareillages

Halogène Non

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC /

TéléchargementsCatalogue [Catalogues in PDF-format](#)

Fiche de données

CC-DT-H 30/60 BL

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG
Klingenbergstraße 26
D-32758 Detmold
Germany

www.weidmueller.com

Dessins

