

CA 100 DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Version	Machine automatique à dénuder et à sertir
Référence	2740900000
Type	CA 100 DUO
GTIN (EAN)	4050118835700
Qté.	1 pièce(s)
Pièces de rechange	2007380000 2912430000

CA 100 DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Profondeur	550 mm	Profondeur (pouces)	21,653 inch
Hauteur	440 mm	Hauteur (pouces)	17,323 inch
Largeur	415 mm	Largeur (pouces)	16,339 inch
Poids net	40 000 g		

Classifications

ETIM 6.0	EC002778	ETIM 7.0	EC002778
ETIM 8.0	EC002778	ETIM 9.0	EC002778
ECLASS 9.0	17-13-01-01	ECLASS 9.1	17-13-01-01
ECLASS 10.0	17-13-01-01	ECLASS 11.0	17-13-01-01
ECLASS 12.0	17-13-01-01	ECLASS 13.0	17-13-01-01

Machines automatiques de dénudage/sertissage

Cadence	env. 3 s	Consommables	avec isolants
Entraînement	Électro-pneumatique	Longueur de sertissage	8 - 18 mm
Plage de dénudage	6 - 10 mm ² (4 mm ² opt.) / AWG 10-8 (AWG 12 opt.)	Raccordement air comprimé	5 - 5,5 bars
Raccordement électrique	100-240 V / 50/60 Hz / 100 VA	Sertissage	Trapézoïdal

Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	Lead 7439-92-1
------------	----------------

Agréments

Agréments



ROHS	Conforme
------	----------

Téléchargements

Documentation utilisateur	Flyer - CA 100 DUO Manual CA 100 DUO EN DE
Catalogue	Catalogues in PDF-format

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 6,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H6,0/26T GN	Version	Emballage
Référence	9021140000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190022501		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/26 SW	Version	Emballage
Référence	0565700000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190026837		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/26D GE	Version	Emballage
Référence	9019230000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190072117		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/20D GE	Version	Emballage
Référence	9019220000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, jaune	en vrac
GTIN (EAN)	4008190151607		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/20T GN	Version	Emballage
Référence	9021130000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, vert	en vrac
GTIN (EAN)	4008190111731		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H6,0/20 SW	Version	Emballage
Référence	0533500000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, noir	en vrac
GTIN (EAN)	4008190183905		
Qté.	100 pièce(s)		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

Section nominale du conducteur 10,0 mm²

- en vrac en sachet plastique
- code couleur Weidmüller
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H10,0/22 EB	Version	Emballage
Référence	0534200000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190033460		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/28 EB	Version	Emballage
Référence	0565800000	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, ivoire	en vrac
GTIN (EAN)	4008190138646		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/22T BR	Version	Emballage
Référence	9021150000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190086886		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/28T BR	Version	Emballage
Référence	9021160000	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, brun	en vrac
GTIN (EAN)	4008190041915		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/22D R	Version	Emballage
Référence	9019240000	Embout, Norme, 15 mm, 12 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190075385		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H10,0/28D R	Version	Emballage
Référence	9019250000	Embout, Norme, 21 mm, 18 mm, Rouge	en vrac
GTIN (EAN)	4008190041410		
Qté.	100 pièce(s)		

CA 100 DUO

Weidmüller Interface GmbH & Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

Accessoires

conditionnés en vrac en sachet



- en vrac en sachet plastique
- code couleur DIN
- autre code couleur

Informations générales de commande

Type	H4,0/20D GR	Version	Emballage
Référence	9019200000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, gris	en vrac
GTIN (EAN)	4008190126575		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H4,0/18T OR	Version	Emballage
Référence	9021100000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, Orange	en vrac
GTIN (EAN)	4008190061708		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H4,0/26T OR	Version	Emballage
Référence	9021120000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, Orange	en vrac
GTIN (EAN)	4008190092825		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H4,0/26D GR	Version	Emballage
Référence	9019210000	Embout, Norme, 20 mm, 18 mm, gris	en vrac
GTIN (EAN)	4008190002336		
Qté.	100 pièce(s)		
Type	H4,0/18D GR	Version	Emballage
Référence	9019190000	Embout, Norme, 12 mm, 10 mm, gris	en vrac
GTIN (EAN)	4008190141349		
Qté.	500 pièce(s)		
Type	H4,0/20T OR	Version	Emballage
Référence	9021110000	Embout, Norme, 14 mm, 12 mm, Orange	en vrac
GTIN (EAN)	4008190035754		
Qté.	500 pièce(s)		

CA 100 DUO**Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com**Pièces de rechange****Accessoires / Pièces de rechange**

- Pour le dénudage et le sertissage automatiques
- Traitement efficace permettant de gagner du temps.
- Réglage simple pour chaque section
- Dénuder et sertir en une seule étape
- Le traitement de gaines ou de contacts provenant d'autres fabricants peut entraîner des pannes de machine et des défauts !

Informations générales de commande

Type	CA 100 DUO S	Version
Référence	2912430000	Machines automatiques, Machine automatique à dénuder et à sertir
GTIN (EAN)	4099986536005	
Qté.	1 pièce(s)	

Accessoires / Pièces de rechange

- Pour le dénudage automatique de conducteurs simples
- Dénudage de conducteurs souples selon DIN VDE 0295, KL : 5
- Dénudage partiel, l'isolant reste à l'extrémité du conducteur
- Pas de changement d'outil,
- Réglage simple et rapide pour chaque section de conducteur
- Entraînement électrique

Informations générales de commande

Type	AIMESA VRM 3,49	Version
Référence	2007380000	Accessoires, Jeu de couteaux
GTIN (EAN)	4050118392753	
Qté.	1 pièce(s)	