

**HDC C COAX 50 F****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Le sertissage est une liaison électrique sûre et fiable entre le conducteur et le contact. Une connexion sertie idéale est étanche aux gaz et insensible à la corrosion.

**Informations générales de commande**

Version	Femelle, or, 0.14 - 2.5 mm <sup>2</sup>
Référence	<a href="#">2748660000</a>
Type	HDC C COAX 50 F
GTIN (EAN)	4050118890679
Qté.	10 pièce(s)

## HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

www.weidmueller.com

## Caractéristiques techniques

## Dimensions et poids

Poids net	2,15 g
-----------	--------

## Classifications

ETIM 6.0	EC000796	ETIM 7.0	EC000796
ETIM 8.0	EC000796	ETIM 9.0	EC000796
ECLASS 9.0	27-44-02-04	ECLASS 9.1	27-44-02-04
ECLASS 10.0	27-44-02-04	ECLASS 11.0	27-44-02-04
ECLASS 12.0	27-44-02-04	ECLASS 13.0	27-44-02-04

## Caractéristiques générales

Contacts	décolleté	Cycles d'enfichage	≥ 500
Diamètre du contact mâle Ø	4,8 mm	Longueur de dénudage, raccordement nominal	2 mm
Matériau	Alliage de cuivre	Section de raccordement de conducteur	0,14 - 2,5 mm <sup>2</sup>
Section de raccordement du conducteur, max.	2,5 mm <sup>2</sup>	Section de raccordement du conducteur, min.	0,14 mm <sup>2</sup>
Surface	or	Série	ModuPlug
Type	Femelle	Type de raccordement	Raccordement à sertir, Raccordement soudé

## Conformité environnementale du produit

REACH SVHC	/
------------	---

## Agréments

ROHS	Conforme
------	----------

## Téléchargements

Agrément/Certificat/Document de conformité	<a href="#">Manufacturer's declaration</a>
Données techniques	<a href="#">CAD data – STEP</a>
Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>

## HDC C COAX 50 F

Weidmüller Interface GmbH &amp; Co. KG

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

## Accessoires

## CTX / HTG / HTX

**Pinces à sertir pour connecteurs coaxiaux**

- Le verrouillage forcé garantit la qualité du sertissage
- Possibilité de déverrouillage en cas de fausse manoeuvre

## Informations générales de commande

Type	HTG 174	Version
Référence	<a href="#">9012410000</a>	Presse, Pince à sertir les contacts, Sertissage hexagonal
GTIN (EAN)	4008190009434	
Qté.	1 pièce(s)	

## Modules électriques

**Souple**

Les quatre tailles de modules permettent des solutions de branchement individuelles qui gagnent une place considérable. Le plus petit pas se traduit en outre par une conception optimisée.

## Informations générales de commande

Type	HDC MCOAX 4 FC	Version
Référence	<a href="#">2748550000</a>	Module
GTIN (EAN)	4050118890747	
Qté.	5 pièce(s)	