

**BIT E6,3 1,2X6,5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)

Emmanchement hexagonal 1/4" selon DIN 3126, forme E6,3 pour raccordement direct sur machine

Emboutis plats DIN 5264, emmanchement 1/4" E6,3 DIN 3126

**Informations générales de commande**

Version	Insert de tournevis, Largeur de la lame (B): 6.5 mm, longueur de la lame: 70 mm, Epaisseur de la lame (A): 1.2 mm
Référence	<a href="#">2748950000</a>
Type	BIT E6,3 1,2X6,5X70
GTIN (EAN)	4050118894820
Qté.	5 pièce(s)

**BIT E6,3 1,2X6,5X70****Weidmüller Interface GmbH & Co. KG**

Klingenbergstraße 26

D-32758 Detmold

Germany

[www.weidmueller.com](http://www.weidmueller.com)**Caractéristiques techniques****Dimensions et poids**

Largeur	70 mm	Largeur (pouces)	2,756 inch
Poids net	12 g		

**Classifications**

ETIM 6.0	EC002116	ETIM 7.0	EC002116
ETIM 8.0	EC003864	ETIM 9.0	EC003864
ECLASS 9.1	21-04-04-90	ECLASS 10.0	21-04-04-90
ECLASS 11.0	21-04-42-04	ECLASS 12.0	21-04-42-04
ECLASS 13.0	21-04-42-04		

**Caractéristiques techniques**

Description de l'article	Embout pour vis tête fendue 0,4x2,5x70
--------------------------	--

**Outils à couper**

Epaisseur de la lame (A)	1,2 mm	Forme	E 6,3 DIN 3126, Fendue
Largeur de la lame (B)	6,5 mm	longueur de la lame	70 mm

**Agréments**

ROHS	Conforme
------	----------

**Téléchargements**

Catalogue	<a href="#">Catalogues in PDF-format</a>
-----------	--